

TT-UKK5-T-V-24DC-ST - Spina di protezione contro la sovratensione



2788391

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2788391>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Spina di protezione con varistore per elemento base TERMITRAB TT-UKK5-T-BE, tensione nominale: 24 V DC

Dati commerciali

Codice articolo	2788391
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL2228
Codice prodotto	CL2228
GTIN	4017918071516
Peso per pezzo (confezione inclusa)	8,56 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	8,56 g
Numero tariffa doganale	85363030
Paese di origine	GR

TT-UKK5-T-V-24DC-ST - Spina di protezione contro la sovratensione



2788391

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2788391>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Protezione contro le sovratensioni per tecnica MSR
Classe di prova IEC	C1
	C3
Classe requisiti VDE	C1
	C3
Tipo	Morsetto a un piano
Numero di poli	1
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	nessuna
Coppia di fili per modulo	1

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	24 V DC
-------------------------	---------

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite (insieme all'elemento base)
Filettatura	M3
Coppia di serraggio	0,5 Nm
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Dimensioni

Larghezza	6,2 mm
Altezza	52 mm
Lunghezza	41,5 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V-2
Materiale custodia	PA

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

Circuito di protezione

Direzione di azione	Line-Line
Tensione massima continuativa U_C	31 V DC
	25 V AC
Corrente nominale	26 A (40 °C)

TT-UKK5-T-V-24DC-ST - Spina di protezione contro la sovratensione



2788391

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2788391>

Corrente attiva di esercizio I_C a U_C	$\leq 150 \mu A$
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μs (filo-filo)	350 A
Corrente dispersa I_{Total} (8/20) μs	350 A
Corrente dispersa I_{max} (8/20) μs max. (filo-filo)	1 kA
Corrente ad impulsi nominale I_{an} (10/1000) μs (filo-filo)	25 A
Tensione residua a I_n (filo-filo)	$\leq 130 V$
Tempo di eccitazione t_A (filo-filo)	$\leq 25 ns$
Capacità (filo-filo)	tip. 4,6 nF
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	nessuna
Resistenza corrente impulsiva (conduttore-conduttore)	C1 - 500 V / 250 A
	C3 - 10 A

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 60 °C

Normative e prescrizioni

Classe requisiti VDE	C1
	C3

Distanze di isolamento in aria e superficiale

Norme/Disposizioni	VDE 0110-1
--------------------	------------

Norme Specifica tecnologia dell'informazione

Norme/Disposizioni	IEC 61643-21
	IEC 61643-21

Montaggio

Tipo di montaggio	sull'elemento base
-------------------	--------------------

TT-UKK5-T-V-24DC-ST - Spina di protezione contro la sovratensione




2788391

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2788391>

Disegni

Schema di collegamento



TT-UKK5-T-V-24DC-ST - Spina di protezione contro la sovratensione



2788391

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2788391>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com