

# UEG 30/1 - Custodie per l'elettronica

2790871

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2790871>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per elettronica, per l'inserimento di una scheda, completamente equipaggiata con 4 connessioni a vite o Faston per lato

## Dati commerciali

Codice articolo	2790871
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHCCA
Codice prodotto	ACHCCA
GTIN	4017918072360
Peso per pezzo (confezione inclusa)	60,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	62,92 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia completa
Tipo di custodia	Custodia
Serie di custodie	UEG
Famiglia di prodotti	UEG
Tipo	Connessione integrata, custodia integrata
Numero di poli	8
Passo	5 mm
Numero di file	2
Layout pin	Pinning lineare


### Caratteristiche elettriche

Tensione nominale $U_N$	500 V (Il valore della corrente e della tensione viene influenzato dalla configurazione della scheda c.s.)
Corrente nominale $I_N$	10 A

### Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
--------------	--------------------

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	30 mm
Altezza di installazione	70 mm
Altezza NS 35/7,5	70 mm
Profondità	79,5 mm
Lunghezza	79,5 mm
Passo	5 mm

### Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Materiale Custodia	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Finitura superficiale	non trattato

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

# UEG 30/1 - Custodie per l'elettronica



2790871

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2790871>


Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C
----------------------------------	-------------------

## Montaggio

Tipo di montaggio	Saldatura
Layout pin	Pinning lineare

## Disegni

Disegno quotato




# UEG 30/1 - Custodie per l'elettronica

2790871

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2790871>




Disegno quotato




Custodia per elettronica UEG 30/1, spazio interno ingrandito, con 1 c.s., fino a massimo 8 poli


Disegno quotato



Disegno esploso



Disegno schema



# UEG 30/1 - Custodie per l'elettronica



2790871

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2790871>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2790871>

 <b>cULus Recognized</b> ID omologazione: E60425-19770427		Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
B		300 V	10 A	30 - 12	-
D		300 V	10 A	30 - 12	-

2790871

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2790871>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190101
ECLASS-15.0	27190101

### ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%