

UEGM 40/1-FS/FS - Custodie per l'elettronica



2792125

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2792125>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per elettronica, per l'inserimento di una scheda, completamente equipaggiata con 3 connessioni a vite o 6 connessioni Faston per lato

I vantaggi

- Montaggio razionale mediante gusci incastrati
- Produzione economica in serie, poiché l'elemento base e il circuito stampato equipaggiato vengono saldati meccanicamente
- Montaggio a scatto sulle comuni guide DIN NS 35/7,5 o NS 35/15
- Circuiti stampati per elettronica integrabili, con massimo 24 connessioni su due livelli

Dati commerciali

Codice articolo	2792125
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHCCB
Codice prodotto	ACHCCB
GTIN	4017918072599
Peso per pezzo (confezione inclusa)	82,21 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	72,454 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

Dati tecnici


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia completa
Tipo di custodia	Custodia
Famiglia di prodotti	UEGM
Tipo	Connessione integrata, custodia integrata
Numero di poli	12
Esecuzione	Custodia completa dotata di 12 connessioni Faston per lato, ciascuna per due circuiti stampati

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	500 V (Il valore della corrente e della tensione viene influenzato dalla configurazione della scheda c.s.)
Corrente nominale I_N	10 A (con connessione Faston da 6,3 mm)
	8 A (con connessione Faston da 2,8 mm)

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	40 mm
Altezza di installazione	85,5 mm
Altezza NS 35/7,5	85,5 mm
Profondità	101 mm
Lunghezza	101 mm

Indicazioni materiale

Colore	verde
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale custodia	PA 6.6

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C
----------------------------------	-------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

UEGM 40/1-FS/FS - Custodie per l'elettronica



2792125

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2792125>




Disegni


Disegno quotato




Disegno quotato



Disegno esploso



Disegno schema



UEGM 40/1-FS/FS - Custodie per l'elettronica

2792125

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2792125>



Classifiche

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---