

VIP-2/PT/D37SUB/M - Modulo di interfaccia



2904277

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904277>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Modulo VARIOFACE con connessione Push-in e connettori maschio D-SUB miniaturizzati per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 37



I vantaggi

- Questi moduli VARIOFACE sono utilizzati in combinazione con i rispettivi adattatori frontali

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 2904277 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK212H |
| Codice prodotto | DK212H |
| GTIN | 4046356812580 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 212,5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 212,5 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | US |

2904277

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904277>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|----------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Famiglia di prodotti | VARIOFACE Professional |
| Numero di poli | 37 |
| Numero di canali | 16 |

Caratteristiche di isolamento

| | |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |

Caratteristiche elettriche

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Tensione nominale U_N | 25 V AC |
| | 60 V DC |
| Max. amperaggio per segnale | 2 A |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,2 kV |

Controllore supportato HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

| | |
|-------------------|------------------------|
| Scheda I/O adatta | TDIL01 (non-redundant) |
| | TDIL11 (redundant) |
| | TDOB01 (non-redundant) |
| | TDOB11 (redundant) |
| | TAIX01 (non-redundant) |
| | TAIX11 (redundant) |
| | TAOX01 (non-redundant) |
| | TAOX11 (redundant) |

Dati di collegamento

Livello di campo

| | |
|---------------------------------|--|
| Attacco a norma | IEC / EN |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Numero di poli | 37 |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm ² ... 4 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |

Livello di controllo

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Collegamento | Connettore maschio D-SUB |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 37 |

Segnalazione

2904277

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904277>

| | |
|----------------------------------|----|
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |

Dimensioni

Dimensioni articolo

| | |
|------------|----------|
| Larghezza | 102,8 mm |
| Altezza | 72,1 mm |
| Profondità | 46,6 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale isolante custodia | Poliammide PA non rinforzato |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |

Normative e prescrizioni

| | |
|--------------------|--------------|
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| | DIN EN 50178 |

Montaggio


| | |
|----------------------------|------------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |

Note

| | |
|---------------------------|---|
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
|---------------------------|---|

Disegni

Schema di collegamento



Schema di collegamento VIP-2/.../D37SUB/M

2904277

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904277>

Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904277>

|  CSA ID omologazione: 2122203 | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| | Tensione nominale U_N | Corrente nominale I_N | Sezione AWG | Sezione mm^2 |
| keine | | | | |
| | 105 V | 2 A | 26 - 14 | - |

|  cUL Recognized ID omologazione: E238705 | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| | Tensione nominale U_N | Corrente nominale I_N | Sezione AWG | Sezione mm^2 |
| keine | | | | |
| | 125 V | 2 A | 26 - 14 | - |

|  UL Recognized ID omologazione: E238705 | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| | Tensione nominale U_N | Corrente nominale I_N | Sezione AWG | Sezione mm^2 |
| keine | | | | |
| | 125 V | 2 A | 26 - 14 | - |

|  CSAus ID omologazione: 2122203 | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| | Tensione nominale U_N | Corrente nominale I_N | Sezione AWG | Sezione mm^2 |
| keine | | | | |
| | 105 V | 2 A | 28 - 14 | - |

2904277

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904277>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002780 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

2904277

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904277>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5bfe4b9a-4bc2-4c23-9cef-952ecb054b7b |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com