

FL IF 2TX VS-RJ-F - Modulo media



2832344

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2832344>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo di interfaccia per la connessione di cavi Twisted-Pair, RJ45, direzione di connessione in avanti

Dati commerciali

Codice articolo	2832344
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNN123
Codice prodotto	DNN123
GTIN	4017918929114
Peso per pezzo (confezione inclusa)	94,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	70 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo di espansione
Tipo	Stand-alone
Funzionalità di base	Modulo d'interfaccia per Modular Managed Switch

Caratteristiche del sistema

Funzionalità

Funzionalità di base	Modulo d'interfaccia per Modular Managed Switch
----------------------	---

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	21,6 W
Mezzo trasmissivo	Rame

Alimentazione

Tensione di alimentazione	tramite stazione di testa
Collegamento alimentazione	da FL SWITCH GHS o FXT
Corrente assorbita tipica	10 mA


Interfacce

Ethernet

Collegamento	RJ45
Velocità di trasmissione	10/100 MBit/s (direzione di attacco frontale)
Fisica di trasmissione	Ethernet in RJ45-Twisted-Pair
Lunghezza di trasmissione	100 m (per segmento)
Numero di canali	2 (Porte RJ45)
Velocità di trasmissione	10/100 MBit/s (direzione di attacco frontale)
Lunghezza di trasmissione	100 m (per segmento)

Dimensioni

Disegno quotato



FL IF 2TX VS-RJ-F - Modulo media



2832344

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2832344>

Larghezza	31 mm
Altezza	75,7 mm
Profondità	75,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	verde
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PA 6.6

Controlli meccanici

Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	: Funzionamento: 25g, 11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale : Stoccaggio/trasporto: 50g, 11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	: Esercizio/stoccaggio/trasporto: 5g, 150 Hz, Criterio 3
Caduta libera secondo IEC 60068-2-32	: 1 m

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 55 °C (senza condensa)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 80 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	10 % ... 95 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	10 % ... 95 % (senza condensa)
Vibrazioni (funzionamento)	a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz

Dati EMC

Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla direttiva EMC 2004/108/CE
Conformità alle direttive CEM	IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterio B
	IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) Criterio A
	IEC 61000-4-4 (Burst) Criterio A
	IEC 61000-4-5 (Surge) Criterio A
	IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) Criterio A
	IEC 61000-4-8 (immunità ai disturbi rispetto a campi magnetici) Criterio A
Immunità ai disturbi	EN 55022 (emissioni) Criterio A
	EN 61000-6-2:2005

Emissione di disturbi

Norme/Disposizioni	EN 61000-6-3/-4
--------------------	-----------------

Normative e prescrizioni


Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici	secondo specifica VW
--	----------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	nel sistema host
-------------------	------------------

Disegni

Disegno quotato



La figura mostra una variante del modulo d'interfaccia con la stazione di testa FL SWITCH MM HS

2832344

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2832344>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2832344>



cUL Recognized

ID omologazione: E140324



UL Recognized

ID omologazione: E140324



KC

ID omologazione: KCC-REI-PCK-FL283234



cUL Listed

ID omologazione: E199827



UL Listed

ID omologazione: E199827

FL IF 2TX VS-RJ-F - Modulo media



2832344

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2832344>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19170411
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001467
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43201500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---