

DEK-OE- 48DC/ 48DC/100/T - Modulo relè a stato solido



2940281

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2940281>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsetto a relè a stato solido di ingresso, ingresso: 48 V DC, uscita: 3 - 48 V DC/100 mA, con spina di sezionamento nell'uscita, spessore morsetti 6,2 mm

Dati commerciali

Codice articolo	2940281
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DK61D1
Codice prodotto	DK61D1
GTIN	4017918079987
Peso per pezzo (confezione inclusa)	23,37 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,97 g
Numero tariffa doganale	85364190
Paese di origine	CN

DEK-OE- 48DC/ 48DC/100/T - Modulo relè a stato solido



2940281

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2940281>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	La custodia è aperta su un lato. Il coperchio adatto è D-DEK 1,5 GN (2716949).
Limitazione dell'uso	
Nota EMC	EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo relè a stato solido
Famiglia di prodotti	DEK
Applicazione	Funzione d'ingresso
Funzionamento	100 % ED

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2

Stato di manutenzione dei dati

Data ultima gestione dei dati	03.07.2025
-------------------------------	------------

Caratteristiche elettriche

Tensione di prova (Ingresso/uscita)	2,5 kV AC (Ingresso/uscita)
-------------------------------------	-----------------------------

Dati di ingresso

Tensione d'ingresso nominale U_N	48 V DC
Range d'ingresso rispetto a U_N	0,9 ... 1,1
Range tensione d'ingresso	43,2 V DC ... 52,8 V DC
Soglia di commutazione segnale "0" tensione	≤ 19 V
Soglia di commutazione segnale "1" tensione	≥ 40 V
Corrente d'ingresso tipica con U_N	5 mA
Tempo di accensione tipico	40 μ s (Ritardo)
Tempo di disinserzione tipico	40 μ s (Ritardo)
Segnalazione stato	LED (giallo)
Circuito di protezione	Prot. contro inversione polarità; Ponte raddrizzatore
Frequenza di trasmissione	30 Hz

Dati di uscita

Tipo di commutazione del contatto	1 in chiusura
Tipo di uscita digitale	elettronica
Range tensione d'uscita	3 V DC ... 48 V DC
Corrente permanente limite	100 mA
Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente	$\leq 0,9$ V
Collegamento d'uscita	2 conduttori senza massa

DEK-OE- 48DC/ 48DC/100/T - Modulo relè a stato solido



2940281

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2940281>

Circuito di protezione	Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità
	Prot. contro le sovratensioni

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 14
Coppia di serraggio	0,5 Nm

Dimensioni

Larghezza	6,2 mm
Altezza	80 mm
Profondità	56 mm

Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
--------	------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C

Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	IEC 60664
	IEC 60664A
	DIN VDE 0110

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Nota per il montaggio	affiancabile senza distanza
Posizione di installazione	a scelta

DEK-OE- 48DC/ 48DC/100/T - Modulo relè a stato solido



2940281

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2940281>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com