


PT 2-PE/S- 60AC-ST - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 3



2839321

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2839321>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Spina di protezione PT con protezione contro le sovratensioni di apparecchiature per alimentazioni, segnalazione ottica di guasto. Tensione nominale: 60 V AC

La figura illustra la versione PT 2-PE/S-230AC-ST

Dati commerciali

Codice articolo	2839321
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL1411
Codice prodotto	CL1411
GTIN	4017918182526
Peso per pezzo (confezione inclusa)	25,69 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	21,873 g
Numero tariffa doganale	85363030
Paese di origine	DE

PT 2-PE/S- 60AC-ST - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 3



2839321

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2839321>

Dati tecnici


Note

Nota per il funzionamento	Non adatto per impianti con polo positivo a massa!
---------------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Protezione dei dispositivi
Famiglia di prodotti	PLUGTRAB PT
Sistema di alimentazione di corrente IEC	TT
	TN-S
Tipo	maschio
Numero di poli	2
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	ottico
Scaricatore testabile con CHECKMASTER da versione software:	da rev. soft. 1.00
Classe di prova IEC	III
	T3
Tipo EN	T3

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	17,7 mm
Altezza	45 mm
Profondità	52 mm
Unità modulare	1 UM
Larghezza modulo completo	17,7 mm
Altezza modulo completo	90 mm
Profondità modulo completo	65,5 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PA 6.6

Circuito di protezione

Direzione di azione	1L-N & N-PE
Frequenza nominale f_N	50 Hz
	60 Hz
Tensione massima continuativa U_C	100 V AC
	95 V DC

PT 2-PE/S- 60AC-ST - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 3



2839321

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2839321>

Corrente nominale I_N	26 A (30 °C)
Corrente di carico nom. I_L	26 A (30 °C)
Corrente conduttori di terra I_{PE}	$\leq 1,5 \mu A$
Corrente attiva di esercizio I_C a U_C	$\leq 1,5 \text{ mA}$
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μs	2,5 kA
Livello di protezione U_p (L-N)	$\leq 400 \text{ V}$
Livello di protezione U_p (L-PE)	$\leq 700 \text{ V}$
Livello di protezione U_p (N-PE)	$\leq 700 \text{ V}$
Tensione residua con I_n	$\leq 420 \text{ V}$
	$\leq 250 \text{ V}$
	$\leq 250 \text{ V}$
Tempo di eccitazione t_A (L-N)	$\leq 25 \text{ ns}$
Tempo di eccitazione t_A (L-PE)	$\leq 100 \text{ ns}$
Tempo di eccitazione t_A (N-PE)	$\leq 100 \text{ ns}$
Prefusibile necessario massimo	25 A (gL)
	25 A (MCB 25 A B/C)
Resistenza contro i cortocircuiti I_P con prefusibile max. (effettiva)	1,5 kA

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C (non-Ex)
	-40 °C ... 80 °C (Class I Div. 2 Gr. A, B, C, D)

Normative e prescrizioni

Norme

Norme/Disposizioni	IEC 61643-1
	EN 61643-11/A11
	UL 1449

Distanze di isolamento in aria e superficiale

Norme/Disposizioni	DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1
Norme/disposizioni	IEC 61643-1
Nota	2005
Norme/disposizioni	EN 61643-11/A11
Nota	2007
Norme/disposizioni	UL 1449
Nota	ed. 2

Montaggio

Tipo di montaggio	sull'elemento base
-------------------	--------------------


PT 2-PE/S- 60AC-ST - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 3



2839321

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2839321>

Disegni




PT 2-PE/S- 60AC-ST - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 3

2839321

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2839321>

Schema di collegamento



PT 2-PE/S- 60AC-ST - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 3



2839321

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2839321>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com