

EMG150-B29 - Custodie per l'elettronica



2946036

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2946036>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo d'equipaggiamento, costituito da custodie, morsetti di connessione MKDS 3 e c.s.

Dati commerciali

Codice articolo	2946036
Pezzi/conf.	2 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	2 Pezzi
Codice vendita	ACHCBA
Codice prodotto	ACHCBA
GTIN	4017918082000
Peso per pezzo (confezione inclusa)	270,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	270,5 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Set custodia
Tipo di custodia	Custodia
Tipo	Base custodia, copertura opzionale smontabile, connessione integrata, c.s. integrato
Numero di poli	58
Passo	5 mm
Esecuzione	Parte inferiore e superiore con piedino di fissaggio, con circuito stampato e punti di appoggio per la saldatura, guidati su morsetti MKDS 3/...

Dimensioni

Disegno quotato		Technical drawing of the NS 35/7,5 terminal block. The drawing includes three views: a front view, a side view, and a top view. The front view shows a rectangular block with a width of 75 mm and a height of 100 mm. The side view shows a height of 83 mm. The top view shows a width of 75 mm and a depth of 38 mm. The drawing also indicates the 'Top edge of the PCB' and the 'Top edge of the PCB'.
Larghezza	150 mm	
Altezza di installazione	47,5 mm	
Altezza NS 35/7,5	55 mm	
	83 mm	
Profondità	75 mm	
Lunghezza	75 mm	
Passo	5 mm	

Indicazioni materiale

Colore	verde
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Polycarbonato rinforzato con fibre

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

EMG150-B29 - Custodie per l'elettronica

2946036

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2946036>



Disegni

Disegno quotato




1 = parte superiore c.s.
B = larghezza custodia

EMG150-B29 - Custodie per l'elettronica

2946036

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2946036>



Passo da 5 mm

a = superficie equipaggiabile 38 mm nella calotta

b = superficie equipaggiabile 45 mm nella custodia

EMG150-B29 - Custodie per l'elettronica



2946036

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2946036>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com