

RAD-CON-MCX-N-SB - Cavo per antenna



2867717

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2867717>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cavo per antenna, diametro esterno: 2,5 mm, conduttore interno: flessibile, attenuazione: 0,9 dB a 900 GHz, connessione: MCX (maschio) -> N (femmina), lunghezza cavo: 1,2 m



I vantaggi

- Posa semplificata grazie al conduttore interno flessibile
- Per interni

Dati commerciali

Codice articolo	2867717
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNC6A3
Codice prodotto	DNC6A3
GTIN	4017918945183
Peso per pezzo (confezione inclusa)	62,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	59,1 g
Numero tariffa doganale	85442000
Paese di origine	US

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo adattatore
------------------	-----------------

Caratteristiche elettriche

Frequenza	0,1 GHz ... 1 GHz
Impedenza	50 Ω

Dati di collegamento

Attacco connettore

Collegamento	MCX (maschio)
--------------	---------------

Attacco connettore

Collegamento	N (femmina)
--------------	-------------

Indicazioni materiale

Guaina esterna, materiale	Fluoroetilenpropilene (FEP)
---------------------------	-----------------------------

Cavo / linea

Lunghezza cavo	1,2 m
Tipo di cavo	RG 316
Diametro esterno conduttore	2,50 mm
Guaina esterna, materiale	Fluoroetilenpropilene (FEP)
Raggio di piegatura costante	25,40 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 75 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C

RAD-CON-MCX-N-SB - Cavo per antenna



2867717

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2867717>

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121606
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------