

VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/1,0M - Cavi



2900147

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900147>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo intestato; connessione 1: Fili singoli (50-poli) (I conduttori sono siglati e dotati di capocorda.); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli, 90 °-uscita); lunghezza cavo: 1 m

I vantaggi

- 20 e 50 poli
- Connettore a norma IEC 60603-13
- Collegamento 1:1
- Estremità aperta su un lato

Dati commerciali

Codice articolo	2900147
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK2223
Codice prodotto	DK2223
GTIN	4046356477017
Peso per pezzo (confezione inclusa)	200,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	200,6 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo di sistema
------------------	-----------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP00
Grado di protezione (Luogo di installazione)	≥ IP54 (Luogo di installazione)
Temperatura ambiente (esercizio) (Posa fissa)	-40 °C ... 70 °C (Posa fissa)
Temperatura ambiente (esercizio) (Posa mobile)	-10 °C ... 70 °C (Posa mobile)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
Posizione elevata	≤ 2000 m

Caratteristiche elettriche

Tensione di esercizio (AC)	≤ 30 V AC
Tensione di esercizio (DC)	≤ 60 V DC
Rapporto ciclo di esercizio	100 % ED
Corrente (per circuito, 50 °C)	≤ 1 A (allo stato non arrotolato, vedi declassamento)
Corrente (per circuito, 70 °C)	≤ 0,6 A (allo stato non arrotolato, vedi declassamento)

Cavo / linea

Lunghezza cavo	1 m
----------------	-----

50X0.14 [PVC]

UL AWM Style	2464/1061
Numero di poli	50
Schermato	no
Tipo di cavo	50X0.14 [PVC]
Tipo di conduttore	Cavo intestato
Struttura conduttore segnale linea	7x 0,16 mm
Linea segnale AWG	26
Sezione del conduttore	50x 0,14 mm ²
Diametro filo con guaina isolante	1 mm ±0,03 mm
Diametro esterno conduttore	10,30 mm ±0,4 mm
Guaina esterna, materiale	PVC semi rigido
Guaina esterna, colore	grigio
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Resistenza linea	≤ 145 Ω/km (20 °C)
Resistenza di isolamento	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Raggio di piegatura minimo, fisso	86 mm
Raggio di piegatura minimo, mobile	161 mm
Capacità di carico dinamica (flessione)	Cicli di piegatura, massimo: 5000 (per raggio ≥ 15x diametro esterno)

VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/1,0M - Cavi



2900147

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900147>

Assenza di alogeni	no
Resistenza alla fiamma	IEC 60332-1-2 (tubatura)
	VDE 0842, parte 332-1-2 (tubatura)
	IEC 60332-3-22 (tubatura)
	UL VW-1
	CSA FT-1
Resistenza all'olio	contro gli spruzzi occasionali (tubatura)
Versione di cavi	Cavo per un modulo

Codice colore: Conduttore singolo

nero	IDC/FLK50 (1) ()
marrone	IDC/FLK50 (2) ()
rosso	IDC/FLK50 (3) ()
arancione	IDC/FLK50 (4) ()
giallo	IDC/FLK50 (5) ()
verde	IDC/FLK50 (6) ()
blu	IDC/FLK50 (7) ()
viola	IDC/FLK50 (8) ()
grigio	IDC/FLK50 (9) ()
bianco	IDC/FLK50 (10) ()
bianco-nero	IDC/FLK50 (11) ()
bianco-marrone	IDC/FLK50 (12) ()
bianco-rosso	IDC/FLK50 (13) ()
bianco-arancione	IDC/FLK50 (14) ()
bianco-giallo	IDC/FLK50 (15) ()
bianco-verde	IDC/FLK50 (16) ()
bianco-blu	IDC/FLK50 (17) ()
bianco-viola	IDC/FLK50 (18) ()
bianco-grigio	IDC/FLK50 (19) ()
marrone-nero	IDC/FLK50 (20) ()
marrone-rosso	IDC/FLK50 (21) ()
marrone-arancione	IDC/FLK50 (22) ()
marrone-giallo	IDC/FLK50 (23) ()
marrone-verde	IDC/FLK50 (24) ()
marrone-blu	IDC/FLK50 (25) ()
marrone-viola	IDC/FLK50 (26) ()
marrone-grigio	IDC/FLK50 (27) ()
marrone-bianco	IDC/FLK50 (28) ()
verde-nero	IDC/FLK50 (29) ()
verde-marrone	IDC/FLK50 (30) ()
verde-rosso	IDC/FLK50 (31) ()
verde-arancione	IDC/FLK50 (32) ()
verde-blu	IDC/FLK50 (33) ()
verde-viola	IDC/FLK50 (34) ()

2900147

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900147>

verde-grigio	IDC/FLK50 (35) ()
verde-bianco	IDC/FLK50 (36) ()
giallo-nero	IDC/FLK50 (37) ()
giallo-marrone	IDC/FLK50 (38) ()
giallo-rosso	IDC/FLK50 (39) ()
giallo-arancione	IDC/FLK50 (40) ()
giallo-blu	IDC/FLK50 (41) ()
giallo-viola	IDC/FLK50 (42) ()
giallo-grigio	IDC/FLK50 (43) ()
giallo-bianco	IDC/FLK50 (44) ()
grigio-nero	IDC/FLK50 (45) ()
grigio-marrone	IDC/FLK50 (46) ()
grigio-rosso	IDC/FLK50 (47) ()
grigio-arancione	IDC/FLK50 (48) ()
grigio-giallo	IDC/FLK50 (49) ()
grigio-verde	IDC/FLK50 (50) ()

Dati di collegamento

Connessione 1

Collegamento	Fili singoli
Lunghezza del tratto da spelare (Rivestimento)	≈  mm
Numero di poli	50
Nota	I conduttori sono siglati e dotati di capocorda.

Connessione 2


Attacco a norma	IEC 60603-13 (a norma)
Collegamento	IDC/FLK conduttore femmina
Numero collegamenti	1
Numero di poli	50
Angolo di proiezione	90 °
Passo	2,54 mm

Note

Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
---------------------------	---

Disegni

Diagramma



Corrente max. ammessa per circuito in stato di svolgimento

VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/1,0M - Cavi



2900147

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900147>

Classifiche

ETIM

ETIM 8.0

EC000237

UNSPSC

UNSPSC 21.0

26121600

2900147

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900147>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com