

OT 6M - Key-Panel

2985149

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2985149>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Key-Panel, 320 x 240 pixel (QVGA), 5 livelli di grigio, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, senza sistema bus.

I vantaggi

- Tasti funzione liberamente programmabili
- Display disponibile con dimensioni da 8,0 cm (3") a 14,5 cm (5,7")
- Efficienza energetica grazie alla retroilluminazione a LED
- Tempi di messa in servizio brevi
- Montaggio semplice, profondità d'incasso limitata e struttura compatta

Dati commerciali

Codice articolo	2985149
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRCAAC
Codice prodotto	DRCAAC
GTIN	4046356117258
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.843 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.796 g
Numero tariffa doganale	84714100
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Dispositivo di gestione
------------------	-------------------------

Dati computer

Processore	Arm9™, 200 MHz
Sistema operativo	Windows® CE 5.0
RAM	64 MB SDRAM
	512 KB SRAM
Memoria dati	Flash, 32 MB
Tasti	40x Tastiera a membrana (di cui 18 tasti funzione)

Display

Tipo di display	14.5 cm / 5.7"-FSTN
Risoluzione monitor	320 x 240 Pixel (QVGA)
Tipo di illuminazione del display	LED
MTBF	40000 h
Gamma di colori	5 livelli di grigio

Interfacce

Interfacce	2x USB Host 2.0
Rete	1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45
Sistema bus	senza sistema bus

Caratteristiche del sistema

Software utente	Visu+
	AX OPC Server

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Alimentatore	24 V DC $\pm 20\%$
Corrente assorbita tipica	0,25 A

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio frontale
-------------------	--------------------

Indicazioni materiale

Materiale piastra dati frontale	Alluminio (naturale anodizzato)
Materiale custodia	Lamiera d'acciaio zincata

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65 (di fronte), IP20 (sul retro)
---------------------	------------------------------------

OT 6M - Key-Panel

2985149

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2985149>



	NEMA 4X
Temperatura ambiente (esercizio)	0 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	20 % ... 85 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	10 % ... 95 % (senza condensa)
Urti	DIN EN 60068-2-27
Vibrazioni (funzionamento)	DIN EN 60068-2-6

Dimensioni

Larghezza	300 mm
Altezza	160 mm
Profondità	48 mm

Misure esterne

Larghezza / Altezza / Profondità	300 mm / 160 mm / 5 mm (Dimensioni frontale)
----------------------------------	--

Dimensioni di montaggio

Larghezza / Altezza / Spessore	292 mm / 152 mm / 43 mm
--------------------------------	-------------------------

OT 6M - Key-Panel

2985149

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2985149>



Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211904
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-15
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------