

EEM-RS485-MA600 - Modulo di comunicazione



2901367

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2901367>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Modulo di comunicazione RS-485 JBUS/MODBUS per EEM-MA600



I vantaggi

- RS-485 (JBUS/MODBUS)

Dati commerciali

Codice articolo	2901367
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CMMC12
Codice prodotto	CMMC12
GTIN	4046356584241
Peso per pezzo (confezione inclusa)	140,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	128,6 g
Numero tariffa doganale	85176200
Paese di origine	HU

Dati tecnici

Note

Limitazione dell'uso

Nota EMC	EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download
----------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo di comunicazione
Caratteristiche di isolamento	
Categoria di sovratensione	III (con tensione di rete <300 V AC (L/N)) II (con tensione di rete >300 V AC ... 600 V AC (L/N))
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Separazione galvanica	EN 61010-1 (Separazione sicura) EN 61010-1 (Separazione sicura)
Tensione di prova	3,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Alimentazione

Tensione di alimentazione	9 V (tramite EEM-MA600/EEM-MA400)
---------------------------	-----------------------------------

Dati di collegamento

Collegamento	Morsetto a vite a innesto COMBICON
Lunghezza del tratto da spelare	6 mm
Sezione conduttore rigida	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	20 ... 14
Coppia di serraggio	0,4 Nm ... 0,4 Nm

Interfacce

Dati: Modbus RTU/JBUS

Interfaccia	RS-485
Velocità di trasmissione seriale	2,4 ... 38,4 kBit/s
Collegamento	Morsetto a vite a innesto COMBICON
Tecnica di connessione	2/3 conduttori
Lunghezza di trasmissione	≤ 1200 m
Resistenza terminale	120 Ω (inseribile tramite DIP switch)

Dati

Protocollo di comunicazione	Modbus RTU/JBUS
Standard di comunicazione	RS-485
Collegamento	Morsetto a vite a innesto COMBICON

EEM-RS485-MA600 - Modulo di comunicazione



2901367

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2901367>

Range velocità di trasmissione	2,4 kbit/s ... 38,4 bit/s (seriale)
--------------------------------	-------------------------------------

Dimensioni

Larghezza	22,5 mm
Altezza	65 mm
Profondità	48 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
--------	-----------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F)
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento)	≤ 95 %
Contenuto di nebbia salina max.	≤ 2,5 %

Omologazioni

CE

Certificato	Conformità CE
-------------	---------------

UL, USA / Canada

Siglatura	UL 61010-1
	CSA-C22.2 No. 61010-1
	cULus

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---