

PT 2X1-BE/FM - Elemento base di protezione contro la sovratensione




2920036

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2920036>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Elemento base per l'alloggiamento di una spina di protezione con indicazione di stato per due fili di segnali con potenziale di riferimento comune.



I vantaggi

- Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in 2 elementi
- Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie alla gamma completa di prodotti
- Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra
- Facile integrazione nella sala di controllo grazie al contatto di segnalazione remota libero da potenziale

Dati commerciali

Codice articolo	2920036
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL2112
Codice prodotto	CL2112
GTIN	4046356154093
Peso per pezzo (confezione inclusa)	55 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	49,399 g
Numero tariffa doganale	85363010
Paese di origine	DE

PT 2X1-BE/FM - Elemento base di protezione contro la sovratensione



2920036

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2920036>

Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento	Utilizzando l'elemento base PT ...-BE/FM le connessioni 9/10 (GND) sono collegate alla guida direttamente mediante il piedino metallico.
---------------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Elemento base
Famiglia di prodotti	PLUGTRAB PT
Tipo	Elemento base, montaggio su guida DIN
Numero di poli	2

Caratteristiche elettriche


Indicazione/segnalazione a distanza

Tensione d'esercizio massima $I_{\max}$ AC	250 V AC
Corrente d'esercizio massima $I_{\max}$	0,2 A (250 V AC)
	0,2 A (220 V DC)
	1 A (60 V AC)
	1 A (60 V DC)

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Filettatura	M3
Coppia di serraggio	0,8 Nm
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	17,5 mm
Altezza	90 mm
Profondità	51,7 mm
Unità modulare	1 TE
Larghezza modulo completo	17,7 mm
Altezza modulo completo	90 mm
Profondità modulo completo	65,5 mm

PT 2X1-BE/FM - Elemento base di protezione contro la sovratensione



2920036

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2920036>

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

Circuito di protezione

Direzione di azione	Shield-Earth Ground
---------------------	---------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	40 °C ... 85 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Guida di supporto: 35 mm
-------------------	--------------------------

PT 2X1-BE/FM - Elemento base di protezione contro la sovratensione




2920036

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2920036>

Disegni

Disegno quotato



La figura illustra il modulo completo, costituito da elemento base e spina.

PT 2X1-BE/FM - Elemento base di protezione contro la sovratensione



2920036

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2920036>

Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2920036>



DNV GL

ID omologazione: TAE00001N6



UL Listed

ID omologazione: FILE E 138168

PT 2X1-BE/FM - Elemento base di protezione contro la sovratensione



2920036

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2920036>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
ECLASS-15.0	27171501

ETIM

ETIM 9.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

PT 2X1-BE/FM - Elemento base di protezione contro la sovratensione



2920036

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2920036>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com