

ELR 3/ 9-500 - Relè di carico



2941714

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2941714>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Relè elettronico, per la gestione diretta di utilizzatori nella rete trifase, con LED e circuito di protezione, uscita: 110-550 V AC/3 x 9 A

I vantaggi

- Commutazione silenziosa e priva di usura fino a 500 V AC/9 A
- Elevata frequenza di commutazione
- Circuito di protezione in ingresso e uscita
- Indicatore di esercizio

Dati commerciali

Codice articolo	2941714
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK7212
Codice prodotto	DK7212
GTIN	4017918104559
Peso per pezzo (confezione inclusa)	737,77 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	731 g
Numero tariffa doganale	85364900
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Protezione dei semiconduttori
Funzionamento	100 % ED

Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti

isolamento	Isolamento di base
------------	--------------------

Caratteristiche elettriche

Numero fasi	3
Frequenza di commutazione	max. 10 Hz (con $\cos \varphi = 0,5$)
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	43 W
Tipo di rete	3 fasi
Tensione di prova (Ingresso/uscita)	2,5 kV (50 Hz, 60 s)
Frequenza di commutazione	max. 10 Hz (con $\cos \varphi = 0,5$)

Dati di ingresso

Controllo

Denominazione ingresso	Ingresso di controllo destra/sinistra
Tensione di lavoro di dimensionamento U_C	24 V DC
Intervallo di tensione di attivazione	19,2 V DC ... 28,8 V DC
Range di tensione riferito a U_C	0,8 ... 1,2 0,8 ... 1,2
Corrente di lavoro di dimensionamento I_C	16 mA
Tempo di reazione in modalità operativa a carico normale	20 ms 20 ms
Circuito di protezione	Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità Prot. contro le sovratensioni
Segnalazione stato	LED (giallo)
Frequenza di trasmissione	1 Hz (con $\cos \varphi = 0,5$)

Dati di uscita

Uscita AC

Tens. di esercizio di dimensionam. U_e	500 V AC
Range tensione di esercizio	110 V AC ... 550 V AC
Tensione d'interdizione di punta	1200 V
frequenza di rete	50 Hz 60 Hz
Range della corrente di carico	150 mA ... 9 A (vedere derating)
Corrente di dispersione	tip. 7 mA
Tensione residua	tip. 1,5 V
Corrente impulsiva	230 A ($t_p = 10$ ms, a 25 °C)

Circuito di protezione	elemento RC; elemento RC
	Prot. contro le sovratensioni
Limitazione sovratensione	> 750 V

Dati di collegamento

Circuito di comando

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 10

Circuito di carico

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 10

Dimensioni

Larghezza	62 mm
Altezza	84 mm
Profondità	110 mm

Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
--------	------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C

Normative e prescrizioni

Distanze in aria e superficiali fra i circuiti

Norme/Disposizioni	EN 50178
--------------------	----------

Prescrizioni CEM

Norme/Disposizioni	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-4

Montaggio

ELR 3/ 9-500 - Relè di carico




2941714

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2941714>


Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Nota per il montaggio	affiancabile con distanza > 20 mm
Posizione di installazione	Verticale (guida di supporto orizzontale)

Disegni

Diagramma



Diagramma




ELR 3/ 9-500 - Relè di carico

2941714

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2941714>



Diagramma a blocchi



ELR 3/ 9-500 - Relè di carico

2941714

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2941714>



Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122333
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Hexahydromethylphthalic anhydride(n. CAS: Non pertinente)
	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	59dc1f4a-919f-48e0-b287-4c46764def6e