

EMG 22-DIO 4E-1N5408 - Modulo a diodi



2952790

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2952790>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Moduli con 4 diodi, collegamento singolo tipo 1N 5408



I vantaggi

- Disaccoppiamento elettrico di segnali in sistemi di segnalazione guasti
- Spegniarco per l'attenuazione di sovratensioni in utenti induttivi

Dati commerciali

Codice articolo	2952790
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK66M1
Codice prodotto	DK66M1
GTIN	4017918084486
Peso per pezzo (confezione inclusa)	47,25 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	47,25 g
Numero tariffa doganale	85411000
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo a diodi
------------------	----------------

Caratteristiche di isolamento

Grado di inquinamento	2
-----------------------	---

Dati di ingresso

Diodo

Descrizione dell'ingresso	4 diodi, attivabili singolarmente
Tipo diodo	1 N 5408
Tensione d'esercizio massima U_{max}	250 V AC
Tensione inversa di picco per diodo	1000 V
Corrente inversa per diodo	10 μ A
Tensione diretta per diodo	ca. 0,8 V
Corrente diretta per diodo	1,5 A (a carico singolo) 1 A (a carico simultaneo)

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Dimensioni

Larghezza	22,5 mm
Altezza	75 mm
Profondità	55 mm

Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
--------	------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C

Omologazioni

CE

Certificato	Conformità CE
-------------	---------------

EMG 22-DIO 4E-1N5408 - Modulo a diodi



2952790

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2952790>

Nota	inoltre EN 61326
------	------------------

Normative e prescrizioni


Norme/Disposizioni	DIN EN 50178
--------------------	--------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Nota per il montaggio	affiancabile senza distanza
Posizione di installazione	a scelta

Disegni

Schema di collegamento



EMG 22-DIO 4E-1N5408 - Modulo a diodi



2952790

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2952790>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2952790>



EAC

ID omologazione: RU*DE*08.B.01841/19

EMG 22-DIO 4E-1N5408 - Modulo a diodi



2952790

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2952790>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371010
ECLASS-15.0	27371010

ETIM

ETIM 9.0	EC000683
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c), 7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	cc9fc66c-ac0d-41ca-b348-fe7b93ab8836