

UMK- 4 OM-R/MF - Optoaccoppiatore



2970882

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970882>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Modulo d'interfaccia, con zoccolo a innesto per 4 relè a stato solido, con gancio di bloccaggio e attacco a vite, con LED e fusibile, logica di comando a commutazione negativa



I vantaggi

- Segnalazione stato
- Fusibile integrato per protezione linea
- Possibilità di equipaggiamento con relè a stato solido o moduli I/O

Dati commerciali

Codice articolo	2970882
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK61E3
Codice prodotto	DK61E3
GTIN	4017918088033
Peso per pezzo (confezione inclusa)	187,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	180 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo relè a stato solido a più canali
Numero di canali	4
Possibili equipaggiamenti	Moduli I/O digitali
Con equipaggiamento	no

Dati di ingresso

Range tensione d'ingresso	4 V ... 32 V
Corrente d'ingresso tipica con U_N	30 mA (dipendente da optoaccoppiatore)
Indicazione di stato/canale	LED giallo

Dati di uscita

Possibili equipaggiamenti	Moduli I/O digitali
---------------------------	---------------------

Commutazione

Corrente permanente limite	4 A
Rilevamento guasto (rottura conduttore / cortocircuito)	no

Dati di collegamento

Ingresso

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Numero collegamenti	1
Numero di poli	6
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Uscita

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Numero collegamenti	8
Numero di poli	9
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 10

Dimensioni


UMK- 4 OM-R/MF - Optoaccoppiatore



2970882

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970882>

Disegno quotato



Larghezza	90 mm
Altezza	77 mm
Profondità	72 mm

Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
Materiale isolante custodia	PVC, elemento laterale PA non rinforzato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C

Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	DIN VDE 0110b, Gr. C per 250 V AC
	DIN VDE 0160 (nelle parti pertinenti)

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Nota per il montaggio	affiancabile senza distanza
Posizione di installazione	a scelta

UMK- 4 OM-R/MF - Optoaccoppiatore


2970882

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970882>




Disegni

Disegno quotato



A = senza metallo
B = con metallo

Schema di collegamento



UMK- 4 OM-R/MF - Optoaccoppiatore

2970882

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970882>



Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122335
-------------	----------

UMK- 4 OM-R/MF - Optoaccoppiatore



2970882

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970882>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com