

OPT-60DC/ 24DC/ 5 - Relè in miniatura a stato solido



2982126

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2982126>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di potenza, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 60 V DC, uscita: 3-33 V DC/ 5 A

I vantaggi

- Resistente a vibrazioni e urti
- RT III-sigillato (a prova di lavaggio)
- Resistente ad usura e di lunga durata
- Interruttore a tensione zero con uscita AC
- Potenza di interruzione fino a 24 V DC/5 A
- Saldabile su circuiti stampati

Dati commerciali

Codice articolo	2982126
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DK69L1
Codice prodotto	DK69L1
GTIN	4017918989767
Peso per pezzo (confezione inclusa)	12,12 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	10,73 g
Numero tariffa doganale	85364190
Paese di origine	HU

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Relè singolo a stato solido
Funzionamento	100 % ED

Caratteristiche di isolamento: Norme / Disposizioni

isolamento	Isolamento di base
Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2

Stato di manutenzione dei dati

Data ultima gestione dei dati	19.03.2025
-------------------------------	------------

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	0,18 W
Tensione di prova (Ingresso/uscita)	2,5 kV (50 Hz, 1 min., ingresso/uscita)

Norme / Disposizioni

Tensione di isolamento nominale	100 V DC
---------------------------------	----------

Dati di ingresso

Tensione d'ingresso nominale U_N	60 V DC
Range d'ingresso rispetto a U_N	0,9 ... 1,1
Range tensione d'ingresso	54 V DC ... 66 V DC
Soglia di commutazione segnale "0" tensione	≤ 20 V DC
Soglia di commutazione segnale "1" tensione	≥ 35 V DC
Corrente d'ingresso tipica con U_N	3 mA
Tempo di accensione tipico	25 μ s
Tempo di disinserzione tipico	400 μ s
Circuito di protezione	Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità
Frequenza di trasmissione	300 Hz

Dati di uscita

Tipo di commutazione del contatto	1 in chiusura
Tipo di uscita digitale	elettronica
Tensione nominale in uscita	24 V DC
Range tensione d'uscita	3 V DC ... 33 V DC
Corrente permanente limite	5 A (vedere curva derating)
Max. corrente d'inserzione	15 A (10 ms)
Limitazione sovratensione	> 33 V DC
Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente	≤ 200 mV
Collegamento d'uscita	2 conduttori senza massa
Circuito di protezione	Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità Prot. contro le sovratensioni


OPT-60DC/ 24DC/ 5 - Relè in miniatura a stato solido



2982126

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2982126>

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	12,7 mm
Altezza	29 mm
Profondità	15,7 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0 (Custodia)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	
Grado di protezione	RT III
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 70 °C

Omologazioni

Test dei gas tossici	
Siglatura	ISA-S71.04. G3 Harsh Group EN 60068-2-60

Normative e prescrizioni


Norme / Disposizioni	
Norme/Disposizioni	IEC 60664 EN 50178

Montaggio


Nota per il montaggio	affiancabile senza distanza
Posizione di installazione	a scelta

Disegni


Disegno quotato



Diagramma




Schema di collegamento



Piedinatura: Vista sui collegamenti

Dima di forat./geometria di pad di saldat.



Suddivisione passo 2,5 mm

OPT-60DC/ 24DC/ 5 - Relè in miniatura a stato solido



2982126

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2982126>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371604
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001504
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

OPT-60DC/ 24DC/ 5 - Relè in miniatura a stato solido



2982126

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2982126>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com