

OT 4M - Key-Panel

2985136

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2985136>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Key-Panel, 320 x 240 pixel (QVGA), 5 livelli di grigio, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, senza sistema bus.

I vantaggi

- Display disponibile con dimensioni da 8,0 cm (3") a 14,5 cm (5,7")
- Tasti funzione liberamente programmabili
- Efficienza energetica grazie alla retroilluminazione a LED
- Montaggio semplice, profondità d'incasso limitata e struttura compatta
- Tempi di messa in servizio brevi

Dati commerciali

Codice articolo	2985136
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DRCAAC
Codice prodotto	DRCAAC
GTIN	4046356117173
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.477 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.477 g
Numero tariffa doganale	84714100
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Dispositivo di gestione
------------------	-------------------------

Dati computer

Processore	Arm9™, 200 MHz
Sistema operativo	Windows® CE 5.0
RAM	64 MB SDRAM
	512 KB SRAM
Memoria dati	Flash, 32 MB
Tasti	39x Tastiera a membrana (di cui 17 tasti funzione)

Display

Tipo di display	9.7 cm / 3,8"-FSTN
Risoluzione monitor	320 x 240 Pixel (QVGA)
Tipo di illuminazione del display	LED
MTBF	30000 h
Gamma di colori	5 livelli di grigio

Interfacce

Interfacce	2x USB Host 2.0
Rete	1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45
Sistema bus	senza sistema bus

Caratteristiche del sistema

Software utente	Visu+
	AX OPC Server

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Alimentatore	24 V DC $\pm 20\%$
Corrente assorbita tipica	0,25 A

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio frontale
-------------------	--------------------

Indicazioni materiale

Materiale piastra dati frontale	Alluminio (naturale anodizzato)
Materiale custodia	Lamiera d'acciaio zincata

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65 (di fronte), IP20 (sul retro)
---------------------	------------------------------------

OT 4M - Key-Panel

2985136

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2985136>



	NEMA 4X
Temperatura ambiente (esercizio)	0 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	20 % ... 85 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	10 % ... 95 % (senza condensa)
Urti	DIN EN 60068-2-27
Vibrazioni (funzionamento)	DIN EN 60068-2-6

Dimensioni

Larghezza	155 mm
Altezza	205 mm
Profondità	48 mm

Misure esterne

Larghezza / Altezza / Profondità	155 mm / 205 mm / 5 mm (Dimensioni frontale)
----------------------------------	--

Dimensioni di montaggio

Larghezza / Altezza / Spessore	139 mm / 199 mm / 43 mm
--------------------------------	-------------------------

OT 4M - Key-Panel

2985136

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2985136>



Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211904
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-15
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---