EC 1 12DC/4A S-C - Interruttore di protezione elettronico

3000757

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3000757

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Interruttore di protezione elettronico, ingresso di comando ON/OFF, corrente nominale: 4 A

Dati commerciali

Codice articolo	3000757
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CLA131
Codice prodotto	CLA131
GTIN	4046356708500
Peso per pezzo (confezione inclusa)	70,07 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	70 g
Numero tariffa doganale	85362010
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Interruttore di protezione elettronico
Famiglia di prodotti	EC-E
Tipo	Modulo guida monolitico
Numero di poli	1

Caratteristiche elettriche

Corrente di carico massima	4 A (100 % Duty Cycle, 40 °C)
	4 A (100 % Duty Cycle, 50 °C)
Vita elettrica	10000

Note generali

Fusibile	elettronico

Dati di collegamento

Corrente di carico massima	4 A (100 % Duty Cycle, 40 °C)
	4 A (100 % Duty Cycle, 50 °C)

Line+ / LOAD+ /0V

Filettatura	M4
Coppia di serraggio	1,5 ... 1,8 Nm
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm
Sezione conduttore rigida	0,5 mm² ... 10 mm²
Sezione conduttore flessibile	0,5 mm² ... 10 mm²
2 conduttori di sezione identica rigidi	0,5 mm² ... 4 mm²
2 conduttori di sezione identica flessibili	0,5 mm² ... 4 mm²
Corrente nominale	4 A
Tensione nominale	12 V DC

Collegamenti di segnale

Filettatura	M3
Coppia di serraggio	0,5 ... 0,6 Nm
Sezione conduttore flessibile	0,25 mm² ... 2,5 mm²

Dimensioni

Larghezza	12,5 mm
Altezza	80 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 60 °C (Posizioni normali)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Guida di supporto: 35 mm

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27140401

ETIM

ETIM 9.0	EC003538

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	36c29a0b-5b71-499b-b7c7-778f52836002

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com