

3000760

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3000760

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Interruttore di protezione elettronico, ingresso di reset e uscita di stato, corrente nominale: 1 A

Dati commerciali

Codice articolo	3000760
Pezzi/conf.	6 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CLA131
Codice prodotto	CLA131
GTIN	4046356708548
Peso per pezzo (confezione inclusa)	70,25 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	70,25 g
Numero tariffa doganale	85362010
Paese di origine	DE



3000760

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3000760

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Interruttore di protezione elettronico
Famiglia di prodotti	EC-E
Tipo	Modulo guida monolitico
Numero di poli	1

Caratteristiche elettriche

	Cycle, 40 °C)
1 A (100 % Duty C	Cycle, 50 °C)
Vita elettrica 10000	

Note generali

Dati di collegamento

Corrente di carico massima	1 A (100 % Duty Cycle, 40 °C)
	1 A (100 % Duty Cycle, 50 °C)

Line+ / LOAD+ /0V

Collegamento	Connessione a vite
Filettatura	M4
Coppia di serraggio	1,5 1,8 Nm
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm
Sezione conduttore rigida	0,5 mm² 10 mm²
Sezione conduttore flessibile	0,5 mm² 10 mm²
2 conduttori di sezione identica rigidi	0,5 mm² 4 mm²
2 conduttori di sezione identica flessibili	0,5 mm² 4 mm²
Corrente nominale	1 A
Tensione nominale	12 V DC

Collegamenti di segnale

Collegamento	Connessione a vite
Filettatura	M3
Coppia di serraggio	0,5 0,6 Nm
Sezione conduttore flessibile	0,25 mm² 2,5 mm²

Dimensioni

Larghezza	12,5 mm
Altezza	80 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)



3000760

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3000760

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C 60 °C (Posizioni normali)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C 70 °C

Montaggio

Tipo di montaggio Guid	la di supporto: 35 mm
------------------------	-----------------------



3000760

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3000760

Omologazioni

🌣 To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3000760



UL Recognized

ID omologazione: FILE E 317172



DNV GL

ID omologazione: TAE00002HC



cULus Recognized

ID omologazione: E123528



cULus Listed

ID omologazione: E123528



UL Recognized

ID omologazione: FILE E 324415



3000760

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3000760

Classifiche

ECLASS

UNSPSC 21.0

	ECLASS-13.0	27140401		
	ECLASS-15.0	27140401		
ETIM				
	ETIM 9.0	EC003538		
UI	NSPSC			

39121400



3000760

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3000760

Environmental product compliance

EU RoHS

LOTORIO	
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-l
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	d1e15dbe-7bf5-4f67-8370-ae55fe3052b7

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com