

FBS-PV PT 2,5-4L - Ponticello di potenziale



3012318

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3012318>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponte verticale tra due piani



Dati commerciali

Codice articolo	3012318
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BE2Z2X
Codice prodotto	BE2Z2X
GTIN	4046356645942
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,468 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,419 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo	Questo articolo è un accessorio di: PT 2,5-4L/1P (3012300) PT 2,5-4L/2P (3012310) PT 2,5-PE/3L/2P (3012316) ST 2,5-4L/2P-Z (3041998)
---------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello verticale
Numero di poli	1

Caratteristiche elettriche

Corrente di carico massima	10 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti componibili.)
----------------------------	--

Dati di collegamento

Corrente di carico massima	10 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti componibili.)
----------------------------	--

Dimensioni

Larghezza	5 mm
Altezza	3 mm
Profondità	30,6 mm
Lunghezza	3 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale	Rame
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale isolante	PA

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	20 % ... 90 %

FBS-PV PT 2,5-4L - Ponticello di potenziale



3012318

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3012318>

Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)

30 % ... 70 %

Montaggio

Tipo di montaggio

Montaggio a innesto

FBS-PV PT 2,5-4L - Ponticello di potenziale



3012318

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3012318>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBS-PV PT 2,5-4L - Ponticello di potenziale



3012318

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3012318>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com