

CD-HF 100X40 - Canale di cablaggio



3240361

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240361>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, grigio chiaro, privo di alogenati, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 100 mm, altezza: 40 mm, lunghezza: 2000 mm

I vantaggi

- Rimozione senza utensili e senza bave dei blocchetti mediante punto di impostazione
- La trancia per canalina di cablaggi PPS CD consente un taglio facile, senza sforzo e senza sbavature grazie alla trasmissione a leva e alla speciale geometria del tagliente
- Taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo con il trancia canale di cablaggio CUTFOX-CD
- Le ampie teste inclinate dei blocchetti dei canali di cablaggio garantiscono un facile montaggio e la perfetta tenuta del coperchio
- Sostegno sicuro del cavo posato mediante il codolo di supporto per fili inseribile lateralmente nei blocchetti
- Con i rivetti a spruzzo in plastica i canali di cablaggio possono essere facilmente fissati con l'apposito strumento per rivettatura
- Un punto di impostazione aggiuntivo sul fondo della canalina di cablaggio permette di creare collegamenti a T e a croce in modo rapido e privo di passaggi

Dati commerciali

Codice articolo	3240361
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE7441
Codice prodotto	BE7441
GTIN	4046356508469
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.550 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.550 g
Numero tariffa doganale	39259020
Paese di origine	DE

CD-HF 100X40 - Canale di cablaggio

3240361

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240361>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Canale di cablaggio
------------------	---------------------

Dati di collegamento

Sezione nominale	1956 mm ²
------------------	----------------------

Dimensioni

Larghezza	100 mm
Altezza	2000 mm
Profondità	40 mm
Lunghezza	2000 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale	PC/ABS
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1, HL 2, HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1, HL 2, HL 3
Sostanze contenute	senza alogenati

Cavo / linea

Assenza di alogeni	sì
--------------------	----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 90 °C
----------------------------------	------------------

CD-HF 100X40 - Canale di cablaggio



3240361

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240361>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27400703
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000012
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

CD-HF 100X40 - Canale di cablaggio

3240361

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240361>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com