

EM-DUO 120/15/GFI/AUX - Presa di corrente



5600639

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5600639>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Presa di corrente, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: avorio, tensione nominale: 125 V AC, corrente nominale: 15 A, norme/disposizioni: UL 508, UL 943

Dati commerciali

Codice articolo	5600639
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BE7613
Codice prodotto	BE7613
GTIN	4046356687973
Peso per pezzo (confezione inclusa)	320,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	261,4 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	US

Dati tecnici

Note

Restrizione del commercio

Indicazione CE

I prodotti sono offerti esclusivamente per l'export al di fuori dell'area economica europea.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Presa di corrente
Specificamente utilizzabile nei Paesi	USA
	Canada
	Mexico
	Bahamas
	Bermuda
	Columbia
	Costa Rica
	Ecuador
	El Salvador
	Panama
	Puerto Rico
	Taiwan
	Venezuela
	Virgin Islands
Tempo di risposta	25 ms (6 mA)

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Filettatura	M3
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Sezione conduttore AWG	30 ... 10 (convertito secondo IEC)
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Corrente nominale	15 A
Tensione nominale	125 V AC

Dimensioni

Larghezza	82 mm
Altezza	135 mm
Profondità	49 mm

Indicazioni materiale

Colore	avorio
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

EM-DUO 120/15/GFI/AUX - Presa di corrente



5600639

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5600639>

Materiale isolante	Polycarbonate & ABS blend
--------------------	---------------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-35 °C ... 70 °C

Normative e prescrizioni

Norme

Norme/Disposizioni	UL 508
	UL 943
	CSA 22.2

EM-DUO 120/15/GFI/AUX - Presa di corrente



5600639

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5600639>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5600639>

 UL Listed ID omologazione: E238705				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	125 V	15 A	30 - 10	30 - 10

 cUL Listed ID omologazione: E238705				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	125 V	15 A	30 - 10	-

EM-DUO 120/15/GFI/AUX - Presa di corrente



5600639

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5600639>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27142305
ECLASS-15.0	27142305

ETIM

ETIM 10.0	EC001663
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------