

CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Contatto a crimpare



1004382

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004382>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare, Spina, in rotolo, diametro contatti: 1,6 mm, sezione di connessione: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16...14, materiale contatti: Lega di rame

Dati commerciali

Codice articolo	1004382
Pezzi/conf.	5.000 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5.000 Pezzi
Codice vendita	AF7AIB
Codice prodotto	AF7AIB
GTIN	4055626473130
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	TR

CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Contatto a crimpare



1004382

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004382>

Dati tecnici

Note

Note generali	Questo prodotto sostituisce l'articolo 1884144 CK1,6-BR-1,50ST AG
Nota per il montaggio	La velocità di crimpaggio max. per 2,5 mm ² corrisponde a un tempo di ciclo di 1 secondo

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Tipo contatto	in rotolo

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Tipo di connessione del contatto	Spina
Collegamento	Connessione a crimpare


Connessione conduttori

Lunghezza del tratto da spelare	4 mm
Sezione di connessione	1,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione di connessione AWG	16 ... 14

Indicazioni materiale

Materiale Contatto	Lega di rame (nichelato)
Materiale Superficie contatti	Ag

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza [l]	24,5 mm
Diametro (Diametro contatti)	1,6 mm

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 50
------------------	------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Contatto a crimpare

1004382


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004382>



Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------

Disegni



Disegno quotato

CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Contatto a crimpare



1004382

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004382>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Contatto a crimpare



1004382

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004382>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com