HC-26S1N1280AB - Connettore per cavi

1590350

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1590350

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connettore per cavi, diritto, Bloccaggio a vite, M27, numero poli: 26, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermato: sì, numero poli: 26, tipo di connessione: Attacco a saldare, serie: HC, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1240145

Dati commerciali

Codice articolo	1590350
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAJA
Codice prodotto	ABRAJA
GTIN	4046356186971
Peso per pezzo (confezione inclusa)	97,06 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	84,239 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato cavi)
Serie	HC
Applicazione	Segnale
Numero di poli	26
Piano d'inserimento	26
Schermato	sì
Codifica	N
Tipo di filettatura	M27

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	FPM o NBR o EPDM
Materiale custodia	Metallo

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Attacco a saldare

Caratteristiche elettriche

Contatti

Diametro contatto	1 mm
Sezione min.	0,08 mm²
Sezione max.	1 mm²
Tensione nominale U_N	48 V AC
	74 V DC
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	50

Connettori

Tipo	diritto
Senso di rotazione	standard

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 125 °C
Posizione elevata	2000 m

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

Disegno schema



Pinning

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: Non pertinente)
SCIP	a209ca5a-660c-4ac5-9fce-8d6de9df34cb

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com