

# TML (101X4,2)R TR - マーキングシート



0816621

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0816621>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



マーキングシート、 ロール、 マーキングなし、 ラベリング可能： THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMaster 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 2500、 テキストフィールドの高さ: 4.2 mm、 テキストフィールドの幅: 101 mm

## 特長

- SKマーキングラインアップのシール式マーキングラベルは、マーキング溝がない製品にマーキングできます、COMBICONコネクタのマーキングに最適
- Zackマーカ―とフラットZackマーカ―は、あとでTMLマーキングホイールでマーキングできます。
- フェニックス・コンタクトのTHERMOMARK ...ロールプリンタを用いてすばやく低価格でマーキング
- 適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
- ラベリングサービス：フェニックス・コンタクトでは要件に応じてすべての TML ...をカスタムマーキング可能

## 販売用データ

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| アイテム番号            | 0816621       |
| 梱包単位              | 1 pc          |
| 最低注文数             | 1 pc          |
| セールスキー            | *****         |
| プロダクトキー           | BG2111        |
| GTIN              | 4046356125550 |
| 1個あたりの重量（梱包を含む）   | 450.8 g       |
| 1個あたりの重量（梱包を含まない） | 440 g         |
| 関税率               | 39199080      |
| 生産国               | DE            |

## 技術データ

## 製品特性

|              |          |
|--------------|----------|
| 製品の種類        | 端子台マーキング |
| マーキング        |          |
| 個別ラベル数       | 2500     |
| 一列あたりの個別ラベル数 | 1        |
| スロットタイプ      | フラット     |
| 識別テクノロジー     | 熱転写      |

## 寸法

|              |           |
|--------------|-----------|
| 幅            | 101.00 mm |
| 高さ           | 4.20 mm   |
| 奥行き          | 0.10 mm   |
| テキストフィールド    |           |
| テキストフィールドの幅  | 101 mm    |
| テキストフィールドの高さ | 4.2 mm    |

## 材料仕様

|            |                |
|------------|----------------|
| RoHS準拠     | あり             |
| フォイル強度     | 23 µm          |
| 粘着力        | 20 µm          |
| シール式       | アクリル性          |
| 色          | 透明             |
| 部材         | ポリエステル         |
| ベースエレメント材質 | ポリエステル         |
| コンポーネント    | シリコンおよびハロゲンフリー |

## 環境条件と実際の条件

## 周囲条件

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 使用周囲温度          | -40 °C ... 150 °C |
| 推奨周囲温度（保管時／輸送時） | 10 °C             |
| 推奨湿度（保管時／輸送時）   | 35 % ... 65 %     |

## 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験（LABS適合） | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 試験結果                            | 試験合格                 |

## 抗紫外線

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 仕様   | DIN EN ISO 4892-2:2021-11（準拠） |
| 試験結果 | 試験合格                          |
| 試験期間 | 96 h                          |

# TML (101X4,2)R TR - マーキングシート



0816621

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0816621>

## 印字の拭取り耐性

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| 仕様                                 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07      |
|                                    | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (一部) |
| イソプロパノール (99%) [67-63-0]           | 試験合格                                     |
| nヘキサン<br>[CAS No. 110-54-3]        | 試験合格                                     |
| 水 + 石油エーテル<br>[CAS No. 64742-82-1] | 試験合格                                     |

## 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 仕様   | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| 試験結果 | 試験合格                     |
| 手順   | 方法B                      |
| サイクル | 2                        |

## 塩水噴霧試験

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| 仕様   | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 試験結果 | 試験合格                                          |

## 規格と基準

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------|-----------------------------|

## 取付け

|        |     |
|--------|-----|
| 取付けタイプ | 粘着剤 |
|--------|-----|

# TML (101X4,2)R TR - マーキングシート



0816621

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0816621>

## 分類

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000761 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# TML (101X4,2)R TR - マーキングシート



0816621

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0816621>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます

はい, 免除なし

### EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)

0.1 wt% を超える物質なし

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

[info@phoenixcontact.co.jp](mailto:info@phoenixcontact.co.jp)