

EMLP (27X12,5)R SR - ラベル



0819521

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0819521>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



ラベル、ロール、マーキングなし、ラベリング可能：THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、THERMOMARK ROLL 2.0、THERMOMARK ROLL、THERMOMARK ROLL X1、THERMOMARK ROLLMaster 300/600、THERMOMARK X1.2、取付けタイプ: 粘着剤、個別ラベル数: 500、テキストフィールドの高さ: 12.5 mm、テキストフィールドの幅: 27 mm

特長

- ・シール式マーキングEMLP ...は電気部品、機器、およびボタンのマーキングに特に理想的
- ・マーカーは印字ラベルと同じ規格を満たします高品質の外観を提供します
- ・フエニックス・コンタクトのTHERMOMARK ...ロールプリンタを用いてすばやく低価格でマーキング
- ・適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
- ・ラベリングサービス：フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべての EMLP ...をカスタムマーキング可能

販売用データ

アイテム番号	0819521
梱包単位	1 pc
最低注文数	1 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	BG2411
GTIN	4046356160735
1個あたりの重量（梱包を含む）	223 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	164.8 g
関税率	39269097
生産国	DE

技術データ

製品特性

製品の種類	デバイスマーカー
マーキング	
個別ラベル数	500
一列あたりの個別ラベル数	2
識別テクノロジー	熱転写

寸法

幅	26.50 mm
高さ	12.00 mm
奥行き	0.55 mm

テキストフィールド

テキストフィールドの幅	27 mm
テキストフィールドの高さ	12.5 mm

材料仕様

RoHS準拠	あり
フォイル強度	175 µm
粘着力	400 µm
シール式	アクリル性
色	銀色
部材	ポリエステル
ベースエレメント材質	ポリエステル
コンポーネント	シリコンフリー

環境条件と実際の条件

周囲条件

使用周囲温度	-40 °C ... 120 °C
推奨周囲温度（保管時／輸送時）	23 °C
推奨湿度（保管時／輸送時）	50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨)

塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験

塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験（LABS適合）	VDMA 24364-A1-L:2018-05
試験結果	試験合格

スクラッチ耐性

仕様	DIN EN ISO 1518-1:2019-10（準拠）
要件	≥ 5 N
試験結果	試験合格

テサフィルム (Tesafilm) 試験

仕様	DIN EN ISO 2409:2013 (準拠)
試験結果	試験合格

抗紫外線

仕様	ISO 4892-2:2013-03 (に準拠)
試験結果	試験合格
試験期間	96 h
手順	人工照射。

耐熱性

仕様	ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠)
試験期間	240 h
Rating 150 °C (180 °C)	試験合格

印字の拭取り耐性

仕様	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (一部)
イソプロパノール (99%) [67-63-0]	試験合格
nヘキサン [CAS No. 110-54-3]	試験合格
水 + 石油エーテル [CAS No. 64742-82-1]	試験合格
水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	試験合格
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	試験合格

化学薬品、油、燃料への浸漬

仕様	ISO 175:2010 (準拠)
試験期間	168 h
海水 (飽和350 g/l) [CAS No. -]	試験合格
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	試験合格
IRM 901	試験合格
IRM 902	試験合格
IRM 903	試験合格

二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験

仕様	EN ISO 22479:2022-06
試験結果	試験合格
サイクル	2

塩水噴霧試験

仕様	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
試験結果	試験合格
試験期間	96 h

EMLP (27X12,5)R SR - ラベル



0819521

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0819521>

規格と基準

拭取り抵抗	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------	-----------------------------

取付け

取付けタイプ	粘着剤
--------	-----

EMLP (27X12,5)R SR - ラベル



0819521

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0819521>

認証

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0819521>



cULus認証済み

認証ID: MH48542-20251115

EMLP (27X12,5)R SR - ラベル



0819521
<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0819521>

分類

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMLP (27X12,5)R SR - ラベル



0819521
<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0819521>

Environmental product compliance

EU RoHS	
既知の範囲で免責が生じます	はい, 免除なし
EU REACH SVHC	
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	0.1 wt% を超える物質なし

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved
<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp