

RC-09S1NA20000 - コンタクトインサート



1596421

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1596421>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



図は6極仕様

コンタクトインサート、M23、極数: 8+1、コンタクトタイプ: メス、ソルダイン接続、シリーズ : RC、 TU、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー (Pb < 0.1%) になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

販売用データ

アイテム番号	1596421
梱包単位	10 pc
最低注文数	10 pc
注記	受注生産 (返品不可)
セールスキー	*****
プロダクトキー	ABRAFU
GTIN	4046356211246
1個あたりの重量 (梱包を含む)	11.2 g
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	5.567 g
関税率	85366990
生産国	DE

技術データ

製品特性

製品の種類	コンタクトインサート
シリーズ	RC
	TU
アプリケーション	信号
極数	9
接続プロファイル	8+1
キーイング	N
ねじ種類	M23

電気特性

コンタクト: コンタクトグループ1

コンタクト径	2 mm
標準規格 I_N	20 A (最大接続断面積)
定格電圧 U_N	48 V AC
	74 V DC
サージ電圧カテゴリ	III
汚染度	3
定格サージ電圧	1.5 kV

コンタクト: コンタクトグループ2

コンタクト径	1 mm
標準規格 I_N	8 A
定格電圧 U_N	48 V AC
	74 V DC

接続データ

接続方法	ソルダイン接続
------	---------

材料仕様

部材 絶縁ハウジング	PBT
部材 問い合わせ	CuZn
部材 コンタクト表面	Ni/Au

コネクタ

回転方向	標準
------	----

機械的特性

機械的仕様

挿抜回数	50
------	----


RC-09S1NA20000 - コンタクトインサート



1596421


<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1596421>

図面




寸法図

配線図



コネクタピンアサイン

穴あけ加工図/ハンダパッドの形状



RC-09S1NA20000 - コンタクトインサート



1596421

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1596421>

分類

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS	
既知の範囲で免責が生じます	はい
EU RoHS 物質要件を満たしています	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。 EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC	
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	Lead(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP	41285149-a5e2-47b1-8b65-fbf38b4ee547