

# CK2,5-ED-1,50ST AG - 圧着コンタクト



1663608

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1663608>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



圧着コンタクト、シリーズ: HC-M-06、ピン、切削型、コンタクト径: 2.5 mm、定格電流: 16 A、電線断面積: 1.5 mm<sup>2</sup> ... 1.5 mm<sup>2</sup>、AWG 16...16、コンタクト材質: 銅合金

## 販売用データ

アイテム番号	1663608
梱包単位	100 pc
最低注文数	100 pc
注記	受注生産 (返品不可)
セールスキー	*****
プロダクトキー	AF7AID
GTIN	4017918123413
1個あたりの重量 (梱包を含む)	1.29 g
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	1.323 g
関税率	85366990
生産国	DE

# CK2,5-ED-1,50ST AG - 圧着コンタクト



1663608

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1663608>

## 技術データ

### 注記

概要	HC-M-06...、HC-M-HV-、HC-M-08-、HC-M-20-、HC-A...、HC-B...、HC-BB...、HC-BBB...、および HC-HVコンタクトキャリア用。
組立てに関する注意事項	圧着接続の品質は、DIN EN 60352-2によって評価します。
組立てに関する注意事項	圧着端子接続式テクノロジーに関する注記：  燃線専用。指定されている導体断面積は、使用するケーブルの定格断面積を指します。  圧着端子接続式テクノロジーの配線スペースは、VDE 0295 Class 5に準拠した細燃線ケーブル用に設計されています。異なるケーブル構造（Class 1.2や6、またはAWGケーブルなど）は、使用前に確認してください。

### 製品特性

製品の種類	圧着コンタクト
シリーズ	HC-M-06 HC-M-HV HC-M-08 HC-A HC-BB HC-B HC-HV HC-M-20 HC-K HC-BBB HC-Q HC-COM
コンタクトの種類	切削型

### 接続データ

#### 接続技術

コンタクトタイプ	ピン
接続方法	圧着端子接続式

#### 電線接続

剥き線長さ	7.5 mm (HC-M-HV...で9.5 mm)
接続電線サイズ	1.5 mm <sup>2</sup> ... 1.5 mm <sup>2</sup>
電線断面積AWG	16 ... 16

### 材料仕様

部材 問い合わせ	銅合金
部材 コンタクト表面	Ag


# CK2,5-ED-1,50ST AG - 圧着コンタクト



1663608

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1663608>

## 寸法

外形寸法	
直径 (コンタクト径)	2.5 mm

## 電気特性

定格電流	16 A (Take into account the derating of the contact insert used. The rated current corresponds to the maximum possible connection cross-section.)
------	---

## 機械的特性

### 機械的仕様

挿抜回数	≥ 500
------	-------

## 環境条件と実際の条件

### 周囲条件

使用周囲温度	-40 °C ... 125 °C
--------	-------------------


# CK2,5-ED-1,50ST AG - 圧着コンタクト

1663608

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1663608>

## 図面

外形寸法



## 寸法図

# CK2,5-ED-1,50ST AG - 圧着コンタクト



1663608

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1663608>

## 認証

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1663608>



EAC

認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102

# CK2,5-ED-1,50ST AG - 圧着コンタクト



1663608

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1663608>

## 分類

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

### ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

# CK2,5-ED-1,50ST AG - 圧着コンタクト



1663608

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1663608>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます	はい, 免除なし
---------------	----------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	制限値以上の有害物質がない

### EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	0.1 wt% を超える物質なし
------------------------------	------------------

### EF3.1 気候変動

CO2e kg	0.03 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

[info@phoenixcontact.co.jp](mailto:info@phoenixcontact.co.jp)