

A 16 -12 - Cappuccio

3200425

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200425>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 12 mm, lunghezza anelli: 12 mm, colore: color argento

I vantaggi

- Le dimensioni dei capocorda soddisfano la norma DIN 46228-1
- I capocorda senza collare in plastica sono in rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica

Dati commerciali

Codice articolo	3200425
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BH3412
Codice prodotto	BH3412
GTIN	4017918094072
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,43 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,415 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo


Tipo di prodotto	Boccola aderente
Classe conduttore	conduttore flessibile, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M
Caratteristica di prodotto	Con certificazione UL
	Composto da rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica
	Soddisfa pienamente i requisiti delle norme DIN 46228-4 e UL 486F
	Temperatura permanente/temporanea: +105 °C/+120 °C

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione conduttore flessibile max.	16 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG max.	6
Lunghezza del tratto da spelare	12 mm

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza anelli	12 mm
Lunghezza zona di contatto	12 mm
Lunghezza di spelatura massima	12 mm
Diametro anelli	5,8 mm
Spessore parete anelli	0,2 mm
Misure interne collare isolante	7,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	CU-DHP
Rivestimento	stagnatura galvanica
Finitura superficiale	stagnatura galvanica

Caratteristiche meccaniche

Dati tecnici

Lunghezza anelli	12 mm
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

A 16 -12 - Cappuccio

3200425

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200425>




Temperatura costante	105 °C
Temperatura intervallo breve	120 °C

Normative e prescrizioni

Design a norma	DIN 46228-1, UL 486F-A
----------------	------------------------

Disegni

Disegno quotato



Lunghezza del manicotto (b), misure interne del collare di isolamento (d), diametro del manicotto (k), spessore della parete del manicotto (j)

A 16 -12 - Cappuccio

3200425

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200425>



Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200425>



cULus Listed

ID omologazione: E488001

A 16 -12 - Cappuccio

3200425

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200425>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 10.0	EC000005
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

A 16 -12 - Cappuccio

3200425

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200425>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,003 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com