

MSTBA 2,5/11-G-5,08 BK - プリント基板用コネクタ・ソケット



1746949

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1746949>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



プリント基板用コネクタ・ソケット、定格接続サイズ: 2.5 mm²、色: 黒、定格電流: 12 A、定格電圧 (III/2): 320 V、コンタクト表面: Sn、コンタクトタイプ: ピン、電位の数: 11、列の数: 1、極数: 11、接続数: 11、製品ラインアップ: MSTBA 2,5/..-G、ピッチ: 5.08 mm、取付け方法: ウェーブはんだ付け、ピン配列: 直線的なピン配置、はんだピン [P]: 3.23 mm、電位あたりのはんだピンの数: 1、プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、はんだピン方向: 規格、嵌合ロック: なし、取付け方法: なし、梱包の種類: 段ボール梱包

特長

- ・デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
- ・信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
- ・プリント基板方向に挿入
- ・横壁ありでプラグ接続に最適な安定性
- ・プラグインモジュールでプリント基板を簡単に交換

販売用データ

アイテム番号	1746949
梱包単位	50 pc
最低注文数	50 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	AACSHG
GTIN	4017918225919
1個あたりの重量 (梱包を含む)	4.291 g
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	3.6 g
関税率	85366930
生産国	DE

MSTBA 2,5/11-G-5,08 BK - プリント基板用コネクタ・ソケット



1746949

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1746949>

技術データ

製品特性

製品の種類	プリント基板用コネクタ・ソケット
製品シリーズ	MSTBA 2,5/..-G
製品ライン	COMBICON Connectors M
タイプ	標準
極数	11
ピッチ	5.08 mm
接続数	11
行の数	1
電位の数	11
取付けタイプ	なし
ピン配列	直線的なピン配置
電位あたりのはんだピン	1

電気特性

特性

標準規格 I_N	12 A
定格電圧 U_N	320 V
接触抵抗	1.4 mΩ
定格電圧 (III/3)	320 V
定格サージ電圧 (III/3)	4 kV
定格電圧 (III/2)	320 V
定格サージ電圧 (III/2)	4 kV
定格電圧 (II/2)	630 V
定格サージ電圧 (II/2)	4 kV

取付け

取付けタイプ	ウェーブはんだ付け
ピン配列	直線的なピン配置

材料仕様

材質のデータ - コンタクト先

注記	WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠
コンタクト材質	銅合金
表面特性	すずめっき
金属表面処理 コンタクト部 (仕上)	すず (3 μm - 5 μm Sn)
金属表面処理 コンタクト部 (下地)	ニッケル (1.3 μm - 3 μm Ni)
金属表面処理 はんだ付け部 (仕上)	すず (3 μm - 5 μm Sn)

MSTBA 2,5/11-G-5,08 BK - プリント基板用コネクタ・ソケット



1746949


<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1746949>

金属表面処理 はんだ付け部（下地）	ニッケル (1.3 µm - 3 µm Ni)
-------------------	-------------------------

材質のデータ -ハウジング

色 (ハウジング)	黒 (9005)
絶縁材質	PA
絶縁材質グループ	I
CTI、IEC 60112準拠	600
UL94難燃性クラス	V0
EN 60695-2-12準拠で白熱ワイヤー可燃性指標 GWFI	850
EN 60695-2-13準拠で白熱ワイヤー点火温度 GWIT	775
EN 60695-10-2準拠のボールプレッシャー試験の温度	125 °C

寸法

外形寸法	
ピッチ	5.08 mm
幅 [w]	57.88 mm
高さ [h]	11.8 mm
長さ [l]	12 mm
基板上高さ	8.57 mm
はんだピン長さ [P]	3.23 mm
ピン寸法	1 x 1 mm

プリント基板設計

穴径	1.4 mm
----	--------

機械的試験

目視検査

仕様	IEC 60512-1-1:2002-02
試験結果	試験合格

寸法確認

仕様	IEC 60512-1-2:2002-02
試験結果	試験合格

印字の耐性

仕様	IEC 60068-2-70:1995-12
試験結果	試験合格

誤嵌合

仕様	IEC 60512-13-5:2006-02
----	------------------------

MSTBA 2,5/11-G-5,08 BK - プリント基板用コネクタ・ソケット



1746949

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1746949>

試験結果	試験合格
------	------

コンタクト保持力

仕様	IEC 60512-15-1:2008-05
インサートのコンタクトホルダ >20 N >20 N	試験合格

挿抜力

仕様	IEC 60512-13-2:2006-02
試験結果	試験合格
サイクル数	25
極あたりの挿入力 (近似)	8 N
極あたりの抜取り強度 (近似)	6 N

電気試験

温度試験 | 試験グループC

仕様	IEC 60512-5-1:2002-02
試験した極数	24

絶縁抵抗

仕様	IEC 60512-3-1:2002-02
絶縁抵抗、隣接する極	> 5 MΩ

空間距離と沿面距離 |

仕様	IEC 60664-1:2007-04
絶縁材質グループ	I
比較トラッキング指数 (IEC 60112)	CTI 600
定格絶縁電圧 (III/3)	320 V
定格サージ電圧 (III/3)	4 kV
最小空間距離 - 不平等電界 (III/3)	3 mm
最小沿面距離 (III/3)	4 mm
定格絶縁電圧 (III/2)	320 V
定格サージ電圧 (III/2)	4 kV
最小空間距離 - 不平等電界 (III/2)	3 mm
最小沿面距離 (III/2)	3 mm
定格絶縁電圧 (II/2)	630 V
定格サージ電圧 (II/2)	4 kV
最小空間距離 - 不平等電界 (II/2)	3 mm
最小沿面距離 (II/2)	3.2 mm

環境条件と実際の条件

耐久試験

仕様	IEC 60512-9-1:2010-03
海面位のインパルス耐電圧	4.8 kV

MSTBA 2,5/11-G-5,08 BK - プリント基板用コネクタ・ソケット



1746949

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1746949>

接触抵抗 R_1	1.4 m Ω
接触抵抗 R_2	1.4 m Ω
挿抜回数	25
絶縁抵抗、隣接する極	> 5 M Ω

環境試験

仕様	ISO 6988:1985-02
腐食負荷	300 dm ³ 中 0.2 dm ³ SO ₂ / 40 °C / 1 サイクル
熱ストレス	100 °C / 168 h
商用周波耐電圧	2.21 kV

振動試験

仕様	IEC 60068-2-6:2007-12
周波数	10 - 150 - 10 Hz
スイープ速度	1 オクターブ / 最小
振幅	0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
加速	5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
各軸のテスト時間	2.5 h
試験方向	X、Y、Z 軸

周囲条件

周囲温度（保管時/運搬時）	-40 °C ... 70 °C
相対湿度（保管時/運搬時）	30 % ... 70 %
周囲温度（配線時）	-5 °C ... 100 °C
使用周囲温度	-40 °C ... 100 °C (ディレーティング曲線による)

梱包仕様

梱包の種類	段ボール梱包
-------	--------

MSTBA 2,5/11-G-5,08 BK - プリント基板用コネクタ・ソケット




1746949

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1746949>


図面

図



型式 : FRONT-MSTB 2,5/...-ST-5,08 と MSTBA 2,5/...-G-5,08の組合せ

図




型式 : IC 2,5/...-G-5,08と MSTBA 2,5/...-G-5,08の組合せ

MSTBA 2,5/11-G-5,08 BK - プリント基板用コネクタ・ソケット




1746949

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1746949>



型式 : FKCVR 2,5/...-ST-5,08とMSTBA 2,5/...-G-5,08の組合せ




型式 : FKCVR 2,5/...-ST-5,08とMSTBA 2,5/...-G-5,08の組合せ

MSTBA 2,5/11-G-5,08 BK - プリント基板用コネクタ・ソケット




1746949

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1746949>



型式 : TFKC 2,5/...-ST-5,08とMSTBA 2,5/...-G-5,08の組合せ




型式 : MSTBP 2,5/...-ST-5,08 と MSTBW 2,5/...-G-5,08の組合せ

MSTBA 2,5/11-G-5,08 BK - プリント基板用コネクタ・ソケット




1746949

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1746949>



型式 : MSTBT 2,5/...-ST-5,08 と MSTBA 2,5/...-G-5,08-5,08の組合せ




型式 : MSTBP 2,5/...-ST-5,08 と MSTBA 2,5/...-G-5,08-5,08の組合せ

MSTBA 2,5/11-G-5,08 BK - プリント基板用コネクタ・ソケット




1746949

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1746949>



型式 : MVSTBR 2,5/...-ST-5,08とMSTBA 2,5/...-G-5,08の組合せ




型式 : FKCN 2,5/...-ST-5,08とMSTBA 2,5/...-G-5,08の組合せ

MSTBA 2,5/11-G-5,08 BK - プリント基板用コネクタ・ソケット




1746949

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1746949>



型式 : ICV 2,5/...-G-5,08 と MSTBA 2,5/...-G-5,08の組合せ



型式 : MSTB 2,5/...-ST-5,08とMSTBA 2,5/...-G-5,08の組合せ


MSTBA 2,5/11-G-5,08 BK - プリント基板用コネクタ・ソケット



1746949


<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1746949>

図



型式 : FKCS 2,5/...-ST-5,08とMSTBA 2,5/...-G-5,08の組合せ

図



型式 : FKCT 2,5/...-ST-5,08とMSTBA 2,5/...-G-5,08の組合せ

MSTBA 2,5/11-G-5,08 BK - プリント基板用コネクタ・ソケット



1746949

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1746949>

認証

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1746949>

	CSA 認証ID: 13631			
	定格電圧 U_N	定格電流 I_N	適合線サイズ AWG	適合線サイズ mm^2
B				
	300 V	10 A	-	-
D				
	300 V	10 A	-	-

	cULus 認証済み 認証ID: E60425-19931011			
	定格電圧 U_N	定格電流 I_N	適合線サイズ AWG	適合線サイズ mm^2
B				
	300 V	15 A	-	-
D				
	300 V	10 A	-	-

	VDE 認証図面 認証ID: 40050648			
	定格電圧 U_N	定格電流 I_N	適合線サイズ AWG	適合線サイズ mm^2
keine				
	250 V	12 A	-	-

MSTBA 2,5/11-G-5,08 BK - プリント基板用コネクタ・ソケット



1746949
<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1746949>

分類

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MSTBA 2,5/11-G-5,08 BK - プリント基板用コネクタ・ソケット



1746949

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1746949>

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます	はい, 免除なし
---------------	----------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	制限値以上の有害物質がない

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	0.1 wt% を超える物質なし
------------------------------	------------------

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp