

ME B-12,5 MKDSO GN - フィラープラグ



2906872

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2906872>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



DINレール取付け用ケース、未使用端子穴用カバーキャップ（MKDSO）、幅: 11 mm、高さ: 17.05 mm、奥行き: 8.55 mm、色: 緑 (類似 RAL 6021)

特長

- 簡単で工具不要の取付け
- UL 94難燃性クラスV0

販売用データ

アイテム番号	2906872
梱包単位	10 pc
最低注文数	10 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	ACHAAZ
GTIN	4017918126506
1個あたりの重量（梱包を含む）	0.82 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	0.66 g
関税率	39269097
生産国	DE

技術データ

製品特性

製品の種類	フィラープラグ
ハウジングタイプ	DINレール取付け用ケース
ケースシリーズ	ME
製品シリーズ	ME 12,5..
通気口あり	なし

寸法

幅	11 mm
高さ	17.05 mm
奥行き	8.55 mm

材料仕様

色 (フィラープラグ)	緑 (RAL 6021)
UL94難燃性クラス	V0
CTI、IEC 60112準拠	600

環境条件と実際の条件

振動試験

仕様	IEC 60068-2-6:2007-12
周波数	10 - 150 - 10 Hz
スイープ速度	1オクターブ/最小
振幅	0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz)
加速度	2g (58.1 Hz ... 150 Hz)
各軸のテスト時間	2.5 h
試験方向	X、Y、Z軸

グローワイヤー試験

仕様	IEC 60695-2-11:2014-02
温度	850 °C
露出時間	30 s

耐熱性試験／ボールプレッシャー試験

仕様	IEC 60695-10-2:2014-02
温度	125 °C
試験期間	1 h
力	20 N

機械的強度／回転バレル試験

仕様	IEC 60998-1:2002-12
落下高さ	50 cm
周波数	10

ME B-12,5 MKDSO GN - フィラープラグ



2906872

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2906872>

衝撃試験

仕様	IEC 60068-2-27:2008-02
パルス形状	半正弦波
加速	15g
衝撃時間	11 ms
各方向の衝撃回数	3
試験方向	X、Y、Z軸（正および負）

保護等級（IPコード）

仕様	IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08
----	---

周囲条件

実現する最大IPコード	IP20
使用周囲温度	-40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる)
周囲温度（保管時/運搬時）	-40 °C ... 55 °C
周囲温度（配線時）	-5 °C ... 100 °C
相対湿度（保管時/運搬時）	80 %

取付け

取付けタイプ	ラッチ
--------	-----

ME B-12,5 MKDSO GN - フィラープラグ

2906872

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2906872>



認証

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2906872>



UL 認証

認証ID: E240868

ME B-12,5 MKDSO GN - フィラープラグ



2906872

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2906872>

分類

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME B-12,5 MKDSO GN - フィラープラグ



2906872

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2906872>

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます	はい, 免除なし
---------------	----------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	制限値以上の有害物質がない

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	0.1 wt% を超える物質なし
------------------------------	------------------

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp