

PH 2,5/ 5 - ケーブルハウジング



3209727

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3209727>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



ケーブルハウジング、ピッチ: 26 mm、奥行き: 36.8 mm、幅: 26 mm、高さ: 19.9 mm、極数: 5、色: グレー

特長

- 頑丈なケーブルハウジング、接続ケーブルのストレインリリーフ
- ピッチロスなしで配列可能
- プラグマーキングの範囲を拡張

販売用データ

アイテム番号	3209727
梱包単位	50 pc
最低注文数	50 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	BE224Z
GTIN	4046356366922
1個あたりの重量 (梱包を含む)	7.355 g
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	7.35 g
関税率	39269097
生産国	PL

PH 2,5/ 5 - ケーブルハウジング

3209727

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3209727>



技術データ

製品特性

製品の種類	ケーブルハウジング
極数	5
ピッチ	26 mm

材料仕様

色	灰 (RAL 7042)
部材	PA
UL94難燃性クラス	V0
冷却時絶縁素材	-60 °C
絶縁素材の温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
相対絶縁素材温度指数 (Elec.、UL 746 B)	130 °C
鉄道車両の火災保護 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
放熱量NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面燃焼性NFPA 130 (ASTM E 162)	合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130 (ASTM E 662)	合格
煙毒性NFPA 130 (SMP 800C)	合格

寸法

幅	26 mm
高さ	19.9 mm
奥行き	36.8 mm
ピッチ	26 mm

注記

組立てに関する注意事項	ストレインリリーフにはケーブルタイが必要です
-------------	------------------------

PH 2,5/ 5 - ケーブルハウジング

3209727

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3209727>



分類

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

PH 2,5/ 5 - ケーブルハウジング

3209727

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3209727>



Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます	はい, 免除なし
---------------	----------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	制限値以上の有害物質がない

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	0.1 wt% を超える物質なし
------------------------------	------------------

EF3.1 気候変動

CO2e kg	0.045 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp