

TCP 20/DC32V - Thermische beveiligingsschakelaar



0700020

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0700020>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Thermische beveiligingsschakelaar, 1-polig, nominale stroom: 20 A, nominale spanning: 32 V, uitschakelkarakteristiek: thermisch, type zekering: automaat, montagetechniek: op basiselement, nominale stroom: 20 A

Uw voordelen

- Snelle herinschakeling zonder reserveonderdelen na een storing dankzij de herinschakelbaarheid
- Probleemloos ombouwen van bestaande installaties met platte autozekeringen door identiek connectorbeeld
- Eenvoudige identificatie van de nominale stroomwaarde via gekleurde codering

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0700020
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CLA112
Productcode	CLA112
GTIN	4046356079662
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	4,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	4 g
Douanetariefnummer	85362010
Land van herkomst	DE

TCP 20/DC32V - Thermische beveiligingsschakelaar



0700020

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0700020>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Apparatenbeveiligingsschakelaars thermisch
bouwworm	connector
aantal polen	1
aantal kanalen	1

Elektrische eigenschappen

type zekering	automaat
zekering	traag


Algemeen

Nominale spanning	32 V DC
nominale stroom I_N	20 A
nominaal kortsluitschakelvermogen I_{cn}	150 A (≥ 3 uitschakelingen)
	2000 A (≥ 1 afschakeling)
	≤ 50 A (300 afschakelingen)
kortsluitschakelvermogen	2000 A (≥ 1 afschakeling)
zekering	thermisch
Spanningsval	< 150 mV

aansluitgegevens

Opmerking	De resetknop mag niet worden geblokkeerd!
Nominale stroom	20 A
nominale spanning	32 V AC
	32 V DC
Aansluitmethode	steekbaar

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	6 mm
Hoogte	20,3 mm
diepte	30,4 mm

Materiaal

Kleur	koolzaadgeel (RAL 1021)
materiaal	PA

TCP 20/DC32V - Thermische beveiligingsschakelaar



0700020

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0700020>

Isolatiemateriaal	PA
-------------------	----

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

open zijwand	Nee
--------------	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP30 (Bedieningsbereik)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C
vochttest	240 h, 95 % RH, 40 °C

Montage



montagetechniek	op basiselement
-----------------	-----------------

TCP 20/DC32V - Thermische beveiligingsschakelaar


0700020

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0700020>

Tekeningen



diagram



TCP 20/DC32V - Thermische beveiligingsschakelaar



0700020

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0700020>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140401
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003538
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	845ee538-8f13-4653-8129-26696864cbf0

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,45 kg CO2e
---------	--------------