

# CD 100X40 WH - Canale di cablaggio

3240637

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240637>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, bianco, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 100 mm, altezza: 40 mm, lunghezza 2000 mm

## I vantaggi

- Rimozione senza utensili e senza bave dei blocchetti mediante punto di impostazione
- La trancia per canalina di cablaggi PPS CD consente un taglio facile, senza sforzo e senza sbavature grazie alla trasmissione a leva e alla speciale geometria del tagliente
- Taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo con il trancia canale di cablaggio CUTFOX-CD
- Le ampie teste inclinate dei blocchetti dei canali di cablaggio garantiscono un facile montaggio e la perfetta tenuta del coperchio
- Sostegno sicuro del cavo posato mediante il codolo di supporto per fili inseribile lateralmente nei blocchetti
- Con i rivetti a spruzzo in plastica i canali di cablaggio possono essere facilmente fissati con l'apposito strumento per rivettatura

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 3240637       |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | BE7433        |
| Codice prodotto                     | BE7433        |
| GTIN                                | 4046356629638 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.356 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.356 g       |
| Numero tariffa doganale             | 39259020      |
| Paese di origine                    | DE            |

# CD 100X40 WH - Canale di cablaggio

3240637

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240637>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo di prodotto | Canale di cablaggio |
|------------------|---------------------|

### Dati di collegamento

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Sezione nominale | 1956 mm <sup>2</sup> |
|------------------|----------------------|

### Dimensioni

|            |         |
|------------|---------|
| Larghezza  | 100 mm  |
| Altezza    | 2000 mm |
| Profondità | 40 mm   |
| Lunghezza  | 2000 mm |

### Indicazioni materiale

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Colore                                 | bianco (RAL 9010) |
| Materiale                              | PVC               |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                |
| Sostanze contenute                     | senza piombo      |

### Cavo / linea

|                    |    |
|--------------------|----|
| Assenza di alogeni | no |
|--------------------|----|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
|----------------------------------|------------------|

# CD 100X40 WH - Canale di cablaggio



3240637

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240637>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400703 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000012 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# CD 100X40 WH - Canale di cablaggio

3240637

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240637>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)