

# WG-S HF 40 - Tubo flessibile a spirale



3241113

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241113>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Tubo a spirale, per la fasciatura e l'inserimento semplici di cavi e conduttori, offre protezione contro le semplici sollecitazioni meccaniche

## Dati commerciali

Codice articolo	3241113
Pezzi/conf.	25 m
Quantità di ordinazione minima	25 m
Codice vendita	BE7451
Codice prodotto	BE7451
GTIN	4046356717427
Peso per pezzo (confezione inclusa)	397 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	397 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

# WG-S HF 40 - Tubo flessibile a spirale



3241113

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241113>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Fascetta fermacavo
------------------	--------------------

### Dimensioni

Larghezza	40 mm
Lunghezza	25 m

### Misure interne

Diametro interno	6,5 mm
------------------	--------

### Indicazioni materiale

Colore	trasparente
Materiale	PE
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	7 mm ... 40 mm
-----------------------------	----------------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-50 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-20 °C ... 60 °C

### Montaggio

Tipo di montaggio	Twistare
-------------------	----------

# WG-S HF 40 - Tubo flessibile a spirale



3241113

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241113>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27430302
ECLASS-15.0	27430302

### ETIM

ETIM 10.0	EC002604
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

# WG-S HF 40 - Tubo flessibile a spirale



3241113

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241113>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)