

TCP 1A - Thermische beveiligingsschakelaar



0712194

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0712194>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



1-kanaals, thermische apparatenbeveiligingsschakelaar voor het beveiligen van verbruikers op 250 V AC / 72_V_DC in geval van overbelasting. Voor installatie op zekeringsklemmen en interfaces voor platte C-stekkerzekeringen volgens de norm ISO 8820-3. Met vaste nominale stroom: 1 A

Uw voordelen

- Snelle herinschakeling zonder reserveonderdelen na een storing dankzij de herinschakelbaarheid
- Probleemloos ombouwen van bestaande installaties met platte autozekeringen door identiek connectorbeeld
- Vrijschakelen van de installatie in geval van storingen via de geïntegreerde apparaatschakelaar

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0712194
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CLA111
Productcode	CLA111
GTIN	4017918848354
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	11,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	10,089 g
Douanetariefnummer	85362010
Land van herkomst	ID

TCP 1A - Thermische beveiligingsschakelaar



0712194

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0712194>

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Bij seriemontage is de nominale stroom tot slechts 80 % mogelijk of dient overeenkomstig te worden overgedimensioneerd.
----------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Apparatenbeveiligingsschakelaars thermisch
bouwworm	connector
aantal polen	1
aantal kanalen	1

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

type zekering	automaat
zekering	traag

Algemeen

Nominale spanning	250 V AC
	65 V DC
	250 V AC (AC volgens UL 1077)
	72 V DC (DC volgens UL 1077)
nominale stroom I_N	1 A
test-stootspanning	2,5 kV
Isolatieweerstand R_{iso}	> 100 M Ω (500 V DC)
activering	T (thermisch)
moduulweerstand	0,9 Ω
nominaal kortsluitschakelvermogen I_{cn}	6 A (250 V AC / 65 V DC)
	10 A (30 V DC)
kortsluitschakelvermogen	2000 A (250 V AC / UL 1077)
	2000 A (72 V DC / UL 1077)
Spanningsvastheid	3000 V AC (Bedieningsbereik)
	1500 V AC (inbouwgebied)
schakelingen maximaal	6000 (bij 1 x I_N , inductie-arm)
	3000 (bij 1 x I_N , inductief)
	500 (bij 2 x I_N , inductief)
Type contactswitch	Vorm C volgens ISO 8820-3

aansluitgegevens

Nominale stroom	1 A
nominale spanning	250 V AC
	65 V DC

TCP 1A - Thermische beveiligingsschakelaar



0712194


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0712194>

Aansluitmethode

steekbaar

Afmetingen

Maatschets



Breedte

8,2 mm

Hoogte

24,4 mm

hoogte NS 35/7,5

55 mm

diepte

44,5 mm

Materiaal

Kleur

zwart (RAL 9005)

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94

V-0

isolatiemateriaalgroep

IIIb

Isolatiemateriaal

PPS

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

open zijwand

Nee

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse

IP40 (Bedieningsbereik)

omgevingstemperatuur (bedrijf)

-20 °C ... 60 °C

hoogtepositie

4000 m

vochttest

240 h, 95 % RH, 40 °C

Normen en bepalingen

normen/bepalingen

EN 60934

Montage

montagetechniek

op basiselement

TCP 1A - Thermische beveiligingsschakelaar


0712194

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0712194>



Tekeningen

Maatschets




TCP 1A - Thermische beveiligingsschakelaar

0712194

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0712194>



Maatschets



TCP 1A - Thermische beveiligingsschakelaar

0712194

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0712194>



Producttekening



De afbeelding toont het product met het basiselement PT 6-FSI/C-LED 24 (artikelnr.: 3212172).

applicatietekening



Zekeringsklemmen tegen elkaar gemonteerd, blok bestaande uit 5 zekeringsklemmen

TCP 1A - Thermische beveiligingsschakelaar

0712194

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0712194>




applicatietekening



Individueel gemonteerde zekeringsslem, blok bestaande uit één zekeringsslem en 4 aansluitklemmen

applicatietekening



TCP 1A - Thermische beveiligingsschakelaar

0712194

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0712194>



applicatietekening



diagram



Uitschakelkarakteristiek

TCP 1A - Thermische beveiligingsschakelaar



0712194

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0712194>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0712194>

 CSA Toelatings-ID: 074317	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
	keine			
	250 V	1 A	-	-

 cUL Recognized Toelatings-ID: FILE E 140459

 UL Recognized Toelatings-ID: FILE E 140459
--

 VDE Zeichengenehmigung Toelatings-ID: 40034332
--

 CCC Toelatings-ID: 2025010307749780

UAE-RoHS Toelatings-ID: 23-10-88896

TCP 1A - Thermische beveiligingsschakelaar



0712194

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0712194>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140401
ECLASS-15.0	27140401

ETIM

ETIM 9.0	EC003538
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	1,373 kg CO2e
---------	---------------