


OTTA 6-T - Scheidingsklem

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0790446>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Scheidingsklem, met scheidingsschuif, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 36 A, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0790446
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BE4533
Productcode	BE4533
GTIN	4017918005559
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	30,842 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	30,842 g
Douanetariefnnummer	85369010
Land van herkomst	IN

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	boutaansluitklem
Productfamilie	OTTA
Aantal Aansluitingen	2
Aantal rijen	1
potentialen	1

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

Elektrische eigenschappen

test-stootspanning	8 kV
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	1,31 W

aansluitgegevens

Aantal aansluitingen per etage	2
nominale doorsnede	6 mm ²
aandraaimoment scheidingsschuif	M4 0,6 ... 0,8 Nm

Etage 1 boven 1 onder 1

Aansluitmethode	Boutaansluiting
Striplengte	De striplengte is afhankelijk van de gegevens van de fabrikant van de kabelschoen.
aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60947-7-1
Nominale stroom	36 A
belastingsstroom maximaal	36 A (bij een aderdoorsnede van 6 mm ²)
nominale spanning	1000 V (de nominale spanning geldt voor geïsoleerde kabelschoenen)
nominale aderdoorsnede	6 mm ²

Aansluiting kabelschoen DIN 46234:1980-03

aansluiting overeenkomstig norm	DIN 46234:1980-03
doorsnede	0,1 mm ² ... 6 mm ²
doorsnede bereik AWG	24 ... 10 (omgezet naar IEC)
oogdiameter	4,3 mm
Breedte	9,6 mm
boutdiameter	4 mm
schroefdraad	M4
Aanhaalmoment	1,5 ... 1,8 Nm
kleur ringkabelschoenen : rood	1,5 mm ²
kleur ringkabelschoenen : blauw	2,5 mm ²
kleur ringkabelschoenen : geel	6 mm ²

OTTA 6-T - Scheidingsklem

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0790446>



aansluiting overeenkomstig norm	DIN 46237:1970-07
doorsnede	0,5 mm² ... 2,5 mm²
doorsnedegebied AWG	20 ... 14 (omgezet naar IEC)
oogdiameter	4,3 mm
Breedte	9,6 mm
boutdiameter	4 mm
schroefdraad	M4
Aanhaalmoment	1,5 ... 1,8 Nm

Afmetingen

Breedte	11 mm
breedte van de eindplaat	1,5 mm
Hoogte	69 mm
Diepte op NS 32	57 mm
Diepte op NS 35/7,5	52 mm
Diepte op NS 35/15	59,5 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
isolatiemateriaalgroep	I
Isolatiemateriaal	PA
statische kunststoftoepassing in koude	-60 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162)	doorstaan
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662)	doorstaan
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C)	doorstaan

Elektrische tests

Stootspanningstest

Testspanning gewenste waarde	9,8 kV
resultaat	Test doorstaan

Opwarmingstest

eis m.b.t. verwarmingstest	Temperatuurverhoging ≤ 45 K
resultaat	Test doorstaan
Kortsluitstroomvastheid 6 mm²	0,72 kA
resultaat	Test doorstaan

bedrijfsfrequente spanningsvastheid

Testspanning gewenste waarde	2,2 kV
------------------------------	--------

resultaat	Test doorstaan
-----------	----------------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

open zijwand	Ja
--------------	----

Mechanische tests

Mechanische bestendigheid

resultaat	Test doorstaan
-----------	----------------

bevestiging op de houder

Montagerail/bevestigingsplaats	NS 32/NS 35
gewenste waarde testvermogen	5 N
resultaat	Test doorstaan

testen op beschadiging en losraken van de ader

rotatiesnelheid	10 (+/- 2) U/min
toeren	135
aderdoorsnede/gewicht	6 mm ² /1,4 kg
resultaat	Test doorstaan

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Naaldivlamtest

inwerkingsduur	30 s
resultaat	Test doorstaan

Trillen/breedbandruis

testspecificatie	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
programma	Levensduurtest categorie 2, aan draaistel
frequentie	f ₁ = 5 Hz tot f ₂ = 250 Hz
ASD-niveau	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Versnelling	3,12g
testduur per as	5 h
testrichtingen	X-, Y- en Z-as
resultaat	Test doorstaan

Schokken

testspecificatie	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
schokvorm	halfsinus
Versnelling	5g
schokduur	50 ms
Aantal schokken per richting	3
testrichtingen	X-, Y- en Z-as (pos. en neg.)
resultaat	Test doorstaan

OTTA 6-T - Scheidingsklem

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0790446>



Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	20 % ... 90 %
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Normen en bepalingen

aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60947-7-1
---------------------------------	---------------

Montage

montagetechniek	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32
schroefdraad	M4

Tekeningen

schakelschema




OTTA 6-T - Scheidungsklem

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0790446>



schakelschema



a = geopend
1 = eindplaat
2 = inlegbrug
4 = groepscheidsplaat

OTTA 6-T - Scheidingsklem

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0790446>



Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0790446>

CSA Toelatings-ID: 13631				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	600 V	25 A	22 - 10	-

UL Recognized Toelatings-ID: E60425				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
B				
	600 V	30 A	-	-
C				
	600 V	30 A	-	-

EAC Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00540				
---	--	--	--	--

LR Toelatings-ID: LR2041789TA-02				
--	--	--	--	--

EAC Toelatings-ID: KZ7500651131219505				
---	--	--	--	--

DNV Toelatings-ID: TAE00001CT				
---	--	--	--	--

OTTA 6-T - Scheidingsklem

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0790446>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
ECLASS-15.0	27250101

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl