

WML 3 (13X10)R - Kabelwikkeletiket



0800073

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800073>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelwikkeletiket, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterbereik: 3 ... 3 mm, montagetechniek: plakken, kabeldiameter: ≤ 3 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 5000, hoogte tekstveld: 9,5 mm, breedte tekstveld: 12,7 mm

Uw voordelen

- Voor toepassingen binnen en buiten: hoge bestendigheid tegen vuil en slijtage dankzij beschermend laminaat
- Stevige positionering van de etiketten dankzij het kleefstelsel
- Groot doorsnedegebied met een brede waaier van toepassingen binnen en buiten de schakelkast
- De wikkeletiketten creëren geen extra volume, zodat de kabel bijv. ook door kabelgoten kan worden getrokken
- Snelle en eenvoudige handling
- Voor cilindervormige objecten, enkele draden en kabels

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0800073
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG2311
Productcode	BG2311
GTIN	4046356561860
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	420,96 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	420 g
Douanetariefnummer	39199080
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	adercodering
codering	
Aantal afzonderlijke schildjes	5000
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	4
Identificatietechnologie	Thermische overdracht voor rollen

Afmetingen

Breedte	12,7 mm
Hoogte	9,5 mm
diepte	0,1 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	2 mm ... 3 mm
----------------	---------------

Tekstveld

Breedte tekstveld	12,7 mm
Hoogte tekstveld	9,5 mm

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal basiselement	PVC
toevoegingen	siliconenvrij

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	≤ 3,00 mm
	3 mm ... 3 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VDMA 24364:2018-05
resultaat	Test doorstaan

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

Krastest voor het bepalen van de krasvastheid

testspecificatie	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (overeenkomstig)
eis	≥ 5 N
resultaat	Test doorstaan

Plakband test

WML 3 (13X10)R - Kabelwikkeletiket



0800073

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800073>

testspecificatie	DIN EN ISO 2409:2013 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp

temperatuurbestendigheid

testspecificatie	ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig)
testduur	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Test doorstaan

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test doorstaan
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test doorstaan
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1]	Test doorstaan

Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

testspecificatie	ISO 175:2010 (overeenkomstig)
testduur	168 h
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test doorstaan
Zeewater (350 g/l) [CAS No. -]	Test doorstaan
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test doorstaan
IRM 901	Test doorstaan
IRM 902	Test doorstaan
IRM 903	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05
resultaat	Test doorstaan
klimaattrede	AHT 1,0 S
cycli	2

WML 3 (13X10)R - Kabelwikkeletiket



0800073

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800073>

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
omgevingstemperatuur (montage)	> 0 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	2 jaar

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

WML 3 (13X10)R - Kabelwikkeletiket

0800073

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800073>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800073>



UL Recognized

Toelatings-ID: MH48542

WML 3 (13X10)R - Kabelwikkeletiket

0800073

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800073>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

WML 3 (13X10)R - Kabelwikkeletiket



0800073

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800073>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl