


URELG 2-PMTK - Morsetto base

2820835

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820835>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsetti base con presa di prova su entrambi i lati e sezionatori per guide di supporto NS 32 e NS 35/7,5, con piastra terminale, per spine ST-REL..., ST-OV... e ST-OE..., 2 poli

Dati commerciali

Codice articolo	2820835
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DK61B4
Codice prodotto	DK61B4
GTIN	4017918076870
Peso per pezzo (confezione inclusa)	46,23 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	45,12 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	PL

URELG 2-PMTK - Morsetto base



2820835

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820835>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Zoccolo relP
Numero di poli	2


Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	400 V (La tensione viene determinata dalla spina di accoppiamento.)
Corrente nominale I_N	16 A (La corrente viene determinata dalla spina di accoppiamento.)

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	7 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	14,6 mm (con coperchio)
Altezza	86,5 mm
Profondità	109,5 mm
	114,5 mm (con spina di accoppiamento NS 32)
	117 mm (con spina di accoppiamento NS 35/15)

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale isolante	PA

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C


URELG 2-PMTK - Morsetto base

2820835


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820835>



Disegni



Disegno schema



1 - 3

1-3 = ponticelli fissi, barrette fisse, distanziatore


URELG 2-PMTK - Morsetto base

2820835

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820835>



Disegno schema



- 1 = spina di accoppiamento
- 2 = codifica dati
- 3 = piastra terminale
- 4 = Morsetto base

URELG 2-PMTK - Morsetto base



2820835

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820835>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820835>

 CSA ID omologazione: 13631				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	300 V	11 A	28 - 12	-

 cUL Recognized ID omologazione: FILE E 60425				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	300 V	10 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID omologazione: FILE E 60425				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	300 V	10 A	30 - 12	-

 EAC ID omologazione: RU C-DE.A*30.B.01742				
---	--	--	--	--

URELG 2-PMTK - Morsetto base



2820835

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2820835>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
ECLASS-15.0	27371603

ETIM

ETIM 9.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	2bd13f43-6cd9-4dc5-911e-a8d633521486