

EMLS (76X51)R SR - Veiligheidsetiket met speciale kleefstof



0800350

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800350>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Veiligheidsetiket met speciale kleefstof, rol, zilver, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 250, hoogte tekstveld: 51 mm, breedte tekstveld: 76 mm

Uw voordelen

- Het EMLS-etiket is een manipulatieveilig etiket dat als typeplaatje of zegeletiket is toe te passen
- Bij het verwijderen laat een deel van de metalen coating los. Dit laat een driehoekig spoor op het etiket en de ondergrond achter. De Safety-functie is gegarandeerd tot 80 °C
- In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMLS ...-materialen individueel volgens uw wensen
- De materialen EMLS ... hebben een UL-toelating

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0800350
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG2411
Productcode	BG2411
GTIN	4046356580397
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	278 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	266 g
Douanetariefnummer	39199080
Land van herkomst	DE

EMLS (76X51)R SR - Veiligheidsetiket met speciale kleefstof



0800350

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800350>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Gerätemarker
Producteigenschap	vervalsingsveilig

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	250
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	1
Identificatietechnologie	Thermische overdracht voor rollen

Afmetingen

Breedte	76 mm
Hoogte	51 mm
diepte	0,06 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	76 mm
Hoogte tekstveld	51 mm

Materiaal

Kleur	zilver
materiaal basiselement	polyester
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VDMA 24364:2018-05
resultaat	Test doorstaan
testspecificatie	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (overeenkomstig)
eis	≥ 5 N
resultaat	Test doorstaan

Plakband test

testspecificatie	DIN EN ISO 2409:2013 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

EMLS (76X51)R SR - Veiligheidsetiket met speciale kleefstof



0800350

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800350>

Procedure	Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp
-----------	--

temperatuurbestendigheid

testspecificatie	ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig)
testduur	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	Test doorstaan

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test doorstaan
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test doorstaan

Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

testspecificatie	ISO 175:2010 (overeenkomstig)
testduur	168 h
Zeewater (350 g/l) [CAS No. -]	Test doorstaan
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test doorstaan
IRM 901	Test doorstaan
IRM 902	Test doorstaan
IRM 903	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05
resultaat	Test doorstaan
klimaatrede	AHT 1,0 S
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 150 °C (Functionaliteit van het "driehoeksymbool" tot ca. +80 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	> 5 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	10 °C ... 25 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	35 % ... 65 % (Droge en donkere opslag in de originele

EMLS (76X51)R SR - Veiligheidsetiket met speciale kleefstof



0800350

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800350>

	verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	12 maanden (zie verpakkingsdatum)

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

EMLS (76X51)R SR - Veiligheidsetiket met speciale kleefstof



0800350

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800350>

Toelatingen

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800350>



cULus Recognized
Toelatings-ID: MH48542

EMLS (76X51)R SR - Veiligheidsetiket met speciale kleefstof



0800350

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800350>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMLS (76X51)R SR - Veiligheidsetiket met speciale kleefstof



0800350

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800350>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl