

EMLS (60X30)R SR - Veiligheidsetiket met speciale kleefstof



0800355

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800355>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Veiligheidsetiket met speciale kleefstof, rol, zilver, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 500, hoogte tekstveld: 30 mm, breedte tekstveld: 60 mm

Uw voordelen

- Het EMLS-etiket is een manipulatieveilig etiket dat als typeplaatje of zegeletiket is toe te passen
- Bij het verwijderen laat een deel van de metalen coating los. Dit laat een driehoekig spoor op het etiket en de ondergrond achter. De Safety-functie is gegarandeerd tot 80 °C
- In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMLS ...-materialen individueel volgens uw wensen
- De materialen EMLS ... hebben een UL-toelating

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0800355
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG2411
Productcode	BG2411
GTIN	4046356580410
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	260 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	223 g
Douanetariefnummer	39199080
Land van herkomst	DE

EMLS (60X30)R SR - Veiligheidsetiket met speciale kleefstof



0800355

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800355>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Gerätemarker
Producteigenschap	vervalsingsveilig

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	500
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	1
Identificatietechnologie	Thermisch

Afmetingen

Breedte	60,00 mm
Hoogte	30,00 mm
diepte	0,06 mm

Materiaal

Kleur	zilver
materiaal basiselement	polyester
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VDMA 24364:2018-05
resultaat	Test doorstaan
testspecificatie	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (overeenkomstig)
eis	≥ 5 N
resultaat	Test doorstaan

Plakband test

testspecificatie	DIN EN ISO 2409:2013 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp

temperatuurbestendigheid

testspecificatie	ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig)
------------------	--------------------------------------

EMLS (60X30)R SR - Veiligheidsetiket met speciale kleefstof



0800355

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800355>

testduur	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	Test doorstaan

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test doorstaan
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test doorstaan

Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

testspecificatie	ISO 175:2010 (overeenkomstig)
testduur	168 h
Zeewater (350 g/l) [CAS No. -]	Test doorstaan
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test doorstaan
IRM 901	Test doorstaan
IRM 902	Test doorstaan
IRM 903	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05
resultaat	Test doorstaan
klimaattrede	AHT 1,0 S
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 150 °C (Functionaliteit van het "driehoeksymbool" tot ca. +80 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	> 5 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	10 °C ... 25 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	35 % ... 65 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	12 maanden (zie verpakkingsdatum)

Montage

EMLS (60X30)R SR - Veiligheidsetiket met speciale kleefstof



0800355

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800355>

montagetechniek

plakken

EMLS (60X30)R SR - Veiligheidsetiket met speciale kleefstof



0800355

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800355>

Toelatingen

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800355>



cULus Recognized
Toelatings-ID: MH48542

EMLS (60X30)R SR - Veiligheidsetiket met speciale kleefstof



0800355

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800355>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMLS (60X30)R SR - Veiligheidsetiket met speciale kleefstof



0800355

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800355>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl