

ESL 62X46 - 挿入シート



0809502
<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0809502>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

挿入シート、シート、 ホワイト (RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能： オフィスのプリントシステム、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 15、 テキストフィールドの高さ: 46 mm、 テキストフィールドの幅: 62 mm



特長

- 素材ファイルはダウンロードのCLIP PROJECTソフトウェアで「ソフトウェアアップデート -> マーキング」からダウンロードできます
- プラスチックケーブルマーキング用挿入ラベル

販売用データ

アイテム番号	0809502
梱包単位	5 pc
最低注文数	5 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	BG2414
GTIN	4017918194437
1個あたりの重量 (梱包を含む)	15.688 g
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	14.92 g
関税率	39206219
生産国	DE

技術データ

注記

概要	プリントイメージはレーザープリンタによって異なる
----	--------------------------

製品特性

製品の種類	端子台マーキング
アプリケーション	フエニックス・コンタクト : Inlineモジュール用マーキングシート

マーキング

個別ラベル数	15
一列あたりの個別ラベル数	3

寸法

幅	62.00 mm
高さ	46.00 mm
奥行き	0.15 mm
長さ	46 mm

テキストフィールド

テキストフィールドの幅	62 mm
テキストフィールドの高さ	46 mm

材料仕様

フォイル強度	135 µm
色	白 (RAL 9010)
ベースエレメント材質	ポリエステル
コンポーネント	シリコンおよびハロゲンフリー

環境条件と実際の条件

周囲条件

使用周囲温度	-40 °C ... 100 °C
推奨周囲温度 (保管時/輸送時)	23 °C
推奨湿度 (保管時/輸送時)	50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨)

塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験

塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 (LABS適合)	VW PV 3.10.7:2005-02
試験結果	試験合格

塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験

塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 (LABS適合)	VDMA 24364:2018-05
試験結果	試験合格

スクラッチ耐性

仕様	EN ISO 1518-1:2023 (準拠)
要件	≥ 5 N
試験結果	試験合格

テサフィルム (Tesafilm) 試験

仕様	DIN EN ISO 2409:2020-12 (準拠)
試験結果	試験合格

抗紫外線

仕様	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (準拠)
試験結果	試験合格
試験期間	96 h
手順	人工照射。

耐熱性

仕様	ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠)
試験期間	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	試験合格

印字の拭取り耐性

仕様	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (一部)
イソプロパノール (99%) [67-63-0]	試験合格
nヘキサン [CAS No. 110-54-3]	試験合格
水 + 石油エーテル [CAS No. 64742-82-1]	試験合格
水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	試験合格
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	試験合格

化学薬品、油、燃料への浸漬

仕様	ISO 175:2010 (準拠)
試験期間	168 h
海水 (飽和350 g/l) [CAS No. -]	試験合格
ガソリン [CAS No. 64742-49-0]	試験合格
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	試験合格
IRM 901	試験合格
IRM 902	試験合格
IRM 903	試験合格

二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験

仕様	EN ISO 22479:2022-06
----	----------------------

ESL 62X46 - 挿入シート



0809502

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0809502>

試験結果	試験合格
手順	方法B
サイクル	2

塩水噴霧試験

仕様	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
試験結果	試験合格
試験期間	96 h

取付け

取付けタイプ	インサート
--------	-------

ESL 62X46 - 挿入シート

0809502
<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0809502>



分類

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

ESL 62X46 - 挿入シート



0809502

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0809502>

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます

はい, 免除なし

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)

0.1 wt% を超える物質なし

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp