

CES-B16-HFFS-PLBK - Afdichtingsframes



0801662

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801662>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Afdichtingsframes, met vergrendelingsbeugel, bouwvorm: B16, Aantal kabeltulen (klein): 8, materiaal: PA (halogeenvrij), kleur: zwart, lengte: 120 mm, breedte: 58 mm, hoogte: 20 mm

Uw voordelen

- Ook toepasbaar bij standaard wanduitsparingen voor heavy-duty-connectoren

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0801662
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7CAX
Productcode	AF7CAX
GTIN	4046356674102
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	151,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	139,1 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Bevestigingsschroeven niet bij de levering inbegrepen. De maximale breedte van de wanduitsparing mag 51 mm bedragen (in plaats van 35 mm zoals bij heavy-duty-connectoren).
--	---


Artikeleigenschappen

Producttype	Frames voor kabelwartels
bouwworm	B16
Raamtype	Afdichtingsframe

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	1,8 Nm (bevestigingsschroef, M4 (ISO 4762 / DIN 912))
---------------	---

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	58 mm
Hoogte	20 mm
lengte	120 mm
boorgatafstand horizontaal	32 mm
boorgatafstand verticaal	103 mm
printgatdiameter	5,5 mm

Inbouwmaat

breedte montage-uitsparing	35 mm
lengte montage-uitsparing	86 mm

Materiaal

materiaal	PA (halogeenvrij)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Kengetallen

Aantal kabeltulen	0 ... 8 (Kleine tulen, afhankelijk van het aantal ingebouwde grote tulen)
	0 ... 2 (Grote tulen, afhankelijk van het aantal ingebouwde kleine tulen)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP54
----------------	------

CES-B16-HFFS-PLBK - Afdichtingsframes



0801662

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801662>

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C (statisch)
--------------------------------	------------------------------

Montage

Montage-instructie	Eén grote wartel neemt de ruimte in van 4 kleine wartels, bevestigingsschroeven M4 (ISO 4762 / DIN 912), aandraaimoment bevestigingsschroef: 1,8 Nm
	Een video-tutorial voor de montage van het product vindt u onder Downloads in de categorie Video.


CES-B16-HFFS-PLBK - Afdichtingsframes

0801662


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801662>



Tekeningen



Maatschets



montage-uitsparing

CES-B16-HFFS-PLBK - Afdichtingsframes



0801662

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801662>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801662>



cUL Recognized
Toelatings-ID: E255026



UL Recognized
Toelatings-ID: E255026

DNV

Toelatings-ID: TAE00003VJ

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27142421
ECLASS-15.0	27182815

ETIM

ETIM 9.0	EC000211
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	1,6 kg CO2e
---------	-------------