

TML (104X3,8)R - Coderingsstroken

0801833

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801833>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Coderingsstroken, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 2500, hoogte tekstveld: 3,8 mm, breedte tekstveld: 104 mm

Uw voordelen

- Met de zelfklevende coderingsstroken van de SK-coderingsfamilie zijn de producten zonder coderingsuitsparing te coderen, ideaal voor de codering van COMBICON-connectoren
- Zackband en vlak Zackband kunnen naderhand met de TML-coderingsfolie worden gecodeerd
- Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
- In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle TML ...-materiaal individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0801833
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG2111
Productcode	BG2111
GTIN	4046356750530
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	428,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	428,8 g
Douanetariefnummer	39199080
Land van herkomst	DE

TML (104X3,8)R - Coderingsstroken

0801833

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801833>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Klemmenmarker
codering	
Aantal afzonderlijke schildjes	2500
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	1
Identificatietechnologie	Thermische overdracht voor rollen

Afmetingen

Breedte	104 mm
Hoogte	3,8 mm
diepte	0,075 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	104 mm
Hoogte tekstveld	3,8 mm

Materiaal

RoHS-conform	ja
Sterkte folie	53 µm
Sterkte kleefstof	20 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	polyester
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 150 °C
Aanbevolen opslagvereisten	23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Opslag in de originele verpakking tot aan het moment van verwerking wordt aanbevolen.
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %
Opslagstabiliteit	12 maanden

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

TML (104X3,8)R - Coderingsstroken

0801833

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801833>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

TML (104X3,8)R - Coderingsstroken

0801833

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801833>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl