

BMKL 15X 9 WH - Etiketenvellen voor DIN-A4



0803663

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803663>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Etiketenvellen voor DIN-A4, Vel, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Kantoorafdruksystemen, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 290, hoogte tekstveld: 9 mm, breedte tekstveld: 15 mm



Uw voordelen

- Deze etiketten zijn speciaal ontworpen voor de laserprinter
- Coderingservice: Phoenix Contact codeert alle BMKL ...-materialen individueel volgens uw wensen
- Codeerbaar met alle standaard laserprinters
- Het materiaalbestand kan bij de software CLIP PROJECT op de download-pagina - "Software update - Marking" worden gedownload
- Voor het maken van speciale etiketten zijn de niet-gestante SK-U...-vellen leverbaar

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0803663
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2414
Productcode	BG2414
GTIN	4017918007621
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	14,68 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	14,28 g
Douanetariefnummer	39199080
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Apparatencodering
codering	
Aantal afzonderlijke schildjes	290
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	10
Identificatietechnologie	Kantoorlaserprinter

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	polyester
materiaal basiselement	polyester
toevoegingen	siliconenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen	
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VDMA 24364:2018-05
resultaat	Test doorstaan

Krastest voor het bepalen van de krasvastheid	
testspecificatie	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (overeenkomstig)
eis	≥ 5 N
resultaat	Test doorstaan

Plakband test	
testspecificatie	DIN EN ISO 2409:2013 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid	
testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp

temperatuurbestendigheid	
testspecificatie	ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig)
testduur	240 h
Rating 200 °C (230 °C)	Test doorstaan

wisbestendigheid van de opschriften	
testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03

BMKL 15X 9 WH - Etiketenvellen voor DIN-A4



0803663

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803663>

	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test doorstaan
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test doorstaan

Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

testspecificatie	ISO 175:2010 (overeenkomstig)
testduur	168 h
Zeewater (350 g/l) [CAS No. -]	Test doorstaan
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Test doorstaan
IRM 901	Test doorstaan
IRM 902	Test doorstaan
IRM 903	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05
resultaat	Test doorstaan
klimaattrede	AHT 1,0 S
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 80 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	20 °C ... 25 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	40 % ... 50 %
Opslagstabiliteit	2 jaar

Afmetingen


BMKL 15X 9 WH - Etikettenvellen voor DIN-A4



0803663

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803663>

Maatschets



Breedte	15 mm
Hoogte	9 mm
diepte	0,09 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	15 mm
Hoogte tekstveld	9 mm

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Opmerking

Algemeen	de afdruk kan per laserprinter verschillen
----------	--

BMKL 15X 9 WH - Etiketenvellen voor DIN-A4


0803663

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803663>



Tekeningen

Maatschets



BMKL 15X 9 WH - Etikettenvellen voor DIN-A4



0803663

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803663>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

BMKL 15X 9 WH - Etikettenvellen voor DIN-A4



0803663

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803663>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl