

SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - Coderingskaart



0805412

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0805412>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Coderingskaart, Vel, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: Coderingsstift: zonder opdruk, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 120, hoogte tekstveld: 3,8 mm, breedte tekstveld: 5,08 mm



Commerciële gegevens

Artikelnummer	0805412
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2113
Productcode	BG2113
GTIN	4017918129170
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,91 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,734 g
Douanetariefnnummer	39199080
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	codeerbaar met CMS
----------	--------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	klemmencodering niet gecodeerd
Rastermaat	5,08 mm

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	120
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	10
Aantal coderingsstroken	12
opdruk	zonder opdruk
Identificatietechnologie	handmatig

Afmetingen

Breedte	50 mm
Hoogte	3,8 mm
diepte	0,075 mm
Rastermaat	5,08 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	5,08 mm
Hoogte tekstveld	3,8 mm

Materiaal

Sterkte folie	53 µm
Sterkte kleefstof	20 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal basiselement	polyester
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

wisbestendigheid van de opschriften

0805412

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0805412>

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05
resultaat	Test doorstaan
klimaattrede	AHT 1,0 S
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 150 °C
omgevingstemperatuur (montage)	> 15 °C
Aanbevolen opslagvereisten	23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Opslag in de originele verpakking tot aan het moment van verwerking wordt aanbevolen.
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %
Opslagstabiliteit	12 maanden

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

0805412

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0805412>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0805412

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0805412>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl