

VS-15-A-GC-ST/ST - パネル取付けフレーム



1689721

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1689721>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

D-SUBパネル取付けフレーム、シェルサイズ2、信号コンタクトx 15、ピン、変換アダプタ、シールド対応、IP67保護



販売用データ

アイテム番号	1689721
梱包単位	5 pc
最低注文数	1 pc
注記	受注生産（返品不可）
セールスキー	*****
プロダクトキー	ABNCBC
GTIN	4017918934132
1個あたりの重量（梱包を含む）	21.845 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	21.16 g
関税率	85366990
生産国	DE

技術データ

注記

安全上の注意事項

安全上の注意事項

警告：コネクタは、通電中に接続したり切断したりすることはできません。警告を無視したり不適切な使用を行った場合、人や財産に損害を与える可能性があります。

• 警告：正常に機能する製品のみ作動させてください。製品の損傷を定期的に点検する必要があります。不良品はただちに廃棄してください。損傷している製品は交換してください。製品の修理は不可能です。

• 警告：製品の設置や操作は、電気資格を有する人員のみが行ってください。以下の安全上の注意事項を順守する必要があります。資格を有する人員は、電気工学の基礎に精通している必要があります。危険を認識し回避することができなければなりません。パッケージに記載の関連記号は、電気工学に精通した人員のみが製品の設置と操作を許可されていることを示します。

• これらの製品は、プラント、コントローラ、電気機器のエンジニアリングでのアプリケーションに適しています。

• コネクタを屋外アプリケーションで操作する際は、環境による影響から個別に保護する必要があります。

組み立てられた製品を操作したり、不適切に開くことはできません。

• リストに記載されている規格の技術データ内で指定されている嵌合コネクタのみを使用してください（例：phoenixcontact.com/productsのオンライン製品アクセサリに記載のもの）。

サードパーティのメーカーと直接接続した製品を使用する場合は、ユーザーの責任となります。

• 動作電圧 > 50 V AC の場合、導電性コネクタハウジングを接地する必要があります。

• フェニックス・コンタクト推奨のツールのみご使用ください

• この製品については、phoenixcontact.com/productsのダウンロードページにある取付け時の注意事項/デザイン・イン（Design In）オンラインドキュメントをご参照ください。

• 使用していないコネクタを保護するには、保護キャップを使用してください。適切なアクセサリは、phoenixcontact.com/productsの製品のアクセサリセクションからオンラインで入手できます。

• コネクタは、完全に接続かつ嵌合されている状態でのみ操作してください。

• コネクタは、完全に接続されている状態でのみ操作してください。

• ケーブルを敷設する際、コネクタの引張荷重が規格で指定されている上限を超えないようにしてください。

• ケーブルの最小曲げ半径を遵守してください。ケーブルはひねらずに設置してください。

• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2およびDIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3は、ケーブルおよび/またはコネクタで複数の回路を組み合わせる場合に適用できます

VS-15-A-GC-ST/ST - パネル取付けフレーム



1689721

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1689721>

製品特性

製品の種類	パネル取付けフレーム
アプリケーション	変換アダプタ
タイプ	シェルサイズ2
極数	15
接続プロファイル	D-SUB


絶縁特性

過電圧カテゴリ	III
汚染度	2

電気特性

定格電圧 (III/3)	125 V
定格電流	5 A
通信媒体	銅

寸法

外形寸法	
幅	24 mm
高さ	27.9 mm
長さ	62.3 mm

材料仕様

色	グレー
部材	プラスチック製
UL94難燃性クラス	V0
シーリング材	平型ガスケット : NBR、プロファイルガスケット : EPDM
ハウジングの材質	プラスチック製
ハウジング表面材質	PA、明るい灰色
コンタクト材質	銅合金
コンタクト表面材質	Au/Ni
コンタクトキャリア材質	ポリエステルGF

機械的特性

機械的仕様

挿抜回数	≥ 200
------	-------

VS-15-A-GC-ST/ST - パネル取付けフレーム



1689721

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1689721>

環境条件と実際の条件

周囲条件

保護等級	IP65/IP67
使用周囲温度	-40 °C ... 80 °C

取付け

取付けタイプ	前面取付け
--------	-------


VS-15-A-GC-ST/ST - パネル取付けフレーム

1689721

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1689721>



図面



取付け加工図 : VS-15-A...

VS-15-A-GC-ST/ST - パネル取付けフレーム



1689721

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1689721>

分類

ECLASS

ECLASS-13.0	27440214
ECLASS-15.0	27440214

ETIM

ETIM 10.0	EC001136
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-15-A-GC-ST/ST - パネル取付けフレーム



1689721

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1689721>

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます	はい, 免除なし
---------------	----------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	制限値以上の有害物質がない

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-NO: 119-47-1)
SCIP	7a40bdf0-3e72-4387-b0e1-ebb7d4271606

EF3.1 気候変動

CO2e kg	0.818 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp