


MKDSP 25/ 3-15,00 BD:NZ - プリント基板用端子台



1728811

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1728811>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



図は5極仕様

プリント基板用端子台、定格電流: 125 A、定格電圧 (III/2): 1000 V、定格接続サイズ: 35 mm²、電位の数: 3、列の数: 1、列ごとの極数: 3、製品ラインアップ: MKDSP 25、ピッチ: 15 mm、接続方式: クランプケーシング仕様のねじ接続方式、ねじ頭型: Z2L マイナスポジドライバー、取付け方法: ウェーブはんだ付け、電線/プリント基板の接続方向: 0°、色: 緑、ピン配列: 直線的なピン配置、はんだピン [P]: 4.5 mm、電位あたりのはんだピンの数: 4、梱包の種類: 段ボール梱包

特長

- よく知られた接続方式で世界中で使用可能
- 最大接触力で温度上昇が低い
- 2本の電線を接続可能
- 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
- クランプケーシングの下に誤って電線を挿入しづらい構造

販売用データ

アイテム番号	1728811
梱包単位	25 pc
最低注文数	1 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	AAOIAA
GTIN	4046356145329
1個あたりの重量 (梱包を含む)	64.092 g
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	64 g
関税率	85369010
生産国	SK

MKDSP 25/ 3-15,00 BD:NZ - プリント基板用端子台



1728811

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1728811>

技術データ

製品特性

製品の種類	プリント基板用端子台
製品シリーズ	MKDSP 25
製品ライン	COMBICON Terminals XL
タイプ	標準
極数	3
ピッチ	15 mm
接続数	3
行の数	1
電位の数	3
ピン配列	直線的なピン配置
電位あたりのはんだピン	4

電気特性

特性

標準規格 I_N	125 A
定格電圧 U_N	1000 V
定格電圧 (III/3)	1000 V
定格サージ電圧 (III/3)	8 kV
定格電圧 (III/2)	1000 V
定格サージ電圧 (III/2)	8 kV
定格電圧 (II/2)	1000 V
定格サージ電圧 (II/2)	8 kV

接続データ

接続技術

タイプ	標準
定格電線断面積	35 mm ²

電線接続

接続方法	クランプケージ仕様のねじ接続方式
接続電線サイズ、単線	0.5 mm ² ... 35 mm ²
撚線接続断面積	0.5 mm ² ... 35 mm ²
接続電線断面積AWG	20 ... 2
接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし	1 mm ² ... 35 mm ²
撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり	1.5 mm ² ... 35 mm ²
同じ接続サイズの電線2本、単線	0.5 mm ² ... 6 mm ²
同じ接続サイズの2本線/撚線	0.5 mm ² ... 6 mm ²
同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし	0.5 mm ² ... 4 mm ²
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチック	0.5 mm ² ... 16 mm ²

MKDSP 25/ 3-15,00 BD:NZ - プリント基板用端子台



1728811

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1728811>

クスリープあり	
剥き線長さ	18 mm
ドライブ型ねじヘッド	マイナスポジドライバー (Z2L)
締付けトルク	2.5 Nm ... 4.5 Nm (< 25 mm ² = 2.5 Nm, ≥ 25 mm ² = 4.5 Nm)

アルミニウム電線に関する情報

導体断面積 / トルク / 導体の種類	電線断面積:35 mm ² ; トルク:4.5 Nm; ケーブルの形状:円形、単線、クラス1(re)
仕様	DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603):2010-03
導体の前処理に関する注意	アルミニウム導体の耐久性と信頼性の高い接触のためには、次の対策が必要となります。アルミニウム導体の剥き線端部は、刃を用いて酸化皮膜から分離させ、直ちに非酸性および非アルカリ性ワセリンに浸漬させる必要があります。導体を新たに接続するときは、前処理を繰り返す必要があります。

取付け

取付けタイプ	ウェーブはんだ付け
ピン配列	直線的なピン配置

材料仕様


材質のデータ - コンタクト先

注記	WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠
コンタクト材質	銅合金
表面特性	すずめっき
金属表面接続ポイント (仕上)	すず (5 µm - 7 µm Sn)
金属表面処理 はんだ付け部 (仕上)	すず (5 µm - 7 µm Sn)

材質のデータ -ハウジング

色 (ハウジング)	緑 (6021)
絶縁材質	PA
絶縁材質グループ	I
CTI、IEC 60112準拠	600
UL94難燃性クラス	V0
EN 60695-2-12準拠で白熱ワイヤー可燃性指標 GWFI	850
EN 60695-2-13準拠で白熱ワイヤー点火温度 GWIT	775
EN 60695-10-2準拠のボールプレッシャー試験の温度	125 °C

寸法

外形寸法	
ピッチ	15 mm
幅 [w]	45 mm

MKDSP 25/ 3-15,00 BD:NZ - プリント基板用端子台



1728811

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1728811>

高さ [h]	43.5 mm
長さ [l]	31 mm
基板上高さ	39 mm
はんだピン長さ [P]	4.5 mm
ピン寸法	1.2 x 1.2 mm

プリント基板設計

穴径	1.6 mm
----	--------

機械的試験

電線の損傷とゆるみ試験

仕様	IEC 60999-1:1999-11
試験結果	試験合格

引張試験

仕様	IEC 60999-1:1999-11
接続電線サイズ/電線の種類/引張強度設定値/実数値	0.5 mm ² / 単線 / > 20 N
	0.5 mm ² / フレキシブル / > 20 N
	35 mm ² / 細撚線 / > 190 N
	35 mm ² / フレキシブル / > 190 N

電気試験

温度上昇試験

仕様	IEC 60947-7-4:2013-08
要求温度上昇試験	周囲温度とプリント基板用端子台の温度上昇の合計は、上限温度を超えてはなりません。

短時間耐電流

仕様	IEC 60947-7-4:2013-08
----	-----------------------

絶縁抵抗

仕様	IEC 60512-3-1:2002-02
絶縁抵抗、隣接する極	> 5 MΩ

空間距離と沿面距離 |

仕様	IEC 60947-1:2007-06 + A1:2010-12
絶縁材質グループ	I
比較トラッキング指数 (IEC 60112)	CTI 600
定格絶縁電圧 (III/3)	1000 V
定格サージ電圧 (III/3)	8 kV
最小空間距離 - 不平等電界 (III/3)	8 mm
最小沿面距離 (III/3)	12.5 mm
定格絶縁電圧 (III/2)	1000 V
定格サージ電圧 (III/2)	8 kV
最小空間距離 - 不平等電界 (III/2)	8 mm
最小沿面距離 (III/2)	8 mm

1728811

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1728811>

定格絶縁電圧 (II/2)	1000 V
定格サージ電圧 (II/2)	8 kV
最小空間距離 - 不平等電界 (II/2)	8 mm
最小沿面距離 (II/2)	8 mm

環境条件と実際の条件

振動試験

仕様	IEC 60068-2-6:2007-12
周波数	10 - 150 - 10 Hz
スイープ速度	1オクターブ/最小
振幅	0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
加速	5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
各軸のテスト時間	2.5 h
試験方向	X、Y、Z軸

グローワイヤー試験

仕様	IEC 60695-2-10:2000-10
温度	850 °C
露出時間	5 s

経年劣化

仕様	IEC 60947-7-4:2013-08
----	-----------------------


周囲条件

周囲温度 (保管時/運搬時)	-40 °C ... 70 °C
相対湿度 (保管時/運搬時)	30 % ... 70 %
周囲温度 (配線時)	-5 °C ... 100 °C
使用周囲温度	-40 °C ... 100 °C (電流容量/ディレーティング曲線による)

梱包仕様

梱包の種類	段ボール梱包
外部梱包の種類	カートン

図面



型式 : MKDSP 25/...-15,00(-F)

MKDSP 25/ 3-15,00 BD:NZ - プリント基板用端子台



1728811

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1728811>

分類

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 10.0	EC002643
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MKDSP 25/ 3-15,00 BD:NZ - プリント基板用端子台



1728811

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1728811>

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます

はい, 免除なし

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

制限値以上の有害物質がない

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)

0.1 wt% を超える物質なし

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp