

EML (26,5X17,5)R SR - Etiket

0816883

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0816883>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Etiket, rol, zilver, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 2500, hoogte tekstveld: 17,5 mm, breedte tekstveld: 26,5 mm

Uw voordelen

- De zelfklevende apparatencoderingen EML ... zijn bijzonder geschikt voor de codering van diverse apparaten in de besturings-, installatie- en schakelkastbouw
- In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
- De materialen EML ... hebben een UL-toelating
- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EM ...-materiaal individueel volgens uw wensen
- Voor een individuele vormgeving is een groot aantal verschillende hulsafmetingen en -kleuren leverbaar

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0816883
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG2411
Productcode	BG2411
GTIN	4046356107815
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	347,12 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	340 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	2500
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	3
Identificatietechnologie	Thermische overdracht voor rollen

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

Materiaal

RoHS-conform	ja
Sterkte folie	50 µm
Sterkte kleefstof	24 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	zilver
materiaal	polyester
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 150 °C
omgevingstemperatuur (montage)	> 5 °C
Aanbevolen opslagvereisten	23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid.
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	22 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %
Opslagstabiliteit	2 jaar

Afmetingen

Breedte	26,5 mm
Hoogte	17,5 mm
diepte	0,08 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	26,5 mm
Hoogte tekstveld	17,5 mm

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

EML (26,5X17,5)R SR - Etiket

0816883

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0816883>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0816883>



CSA

Toelatings-ID: 70191766



cULus Recognized

Toelatings-ID: MH48542

EML (26,5X17,5)R SR - Etiket

0816883

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0816883>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EML (26,5X17,5)R SR - Etiket

0816883

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0816883>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl